



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE i2EU, Δύο Θέσεων New

€15.73

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE i2EU, Δύο Θέσεων New

Επαναστατική αναβάθμιση του γνωστού φορτιστή Nitecore i2 έξι σημείων. Ταχύτερη φόρτιση, Τεχνολογία ενεργής διανομής του ρεύματος, Εκτεταμένη συμβτότητα για την υποστήριξη περισσότερων μπαταριών, Ανάκτηση μπαταριών IMR, Αυτόματη επιλογή του ρεύματος φόρτισης ανάλογα με την χωρητικότητα της μπαταρίας, Αυτόματη αναγνώριση των Μη-επαναφορτιζόμενων μπαταριών Λιθίου. Είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος και έξυπνος φορτιστής με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή.

Χαρακτηριστικά

- Διπλάσια ταχύτητα φόρτισης σε σχέση με το παλαιότερο μοντέλο i2
- Τεχνολογία ενεργής διανομής του ρεύματος (ACD)
- Συμβατός με μπαταρίες 1.2V, 3.7V, 4.2V, 4.35V
- Πρόγραμμα φόρτισης βελτιωμένο για μπαταρίες IMR
- Αυτόματη επιλογή του ρεύματος φόρτισης ανάλογα με την χωρητικότητα της μπαταρίας
- Αυτόματη αναγνώριση MH-επαναφορτιζόμενων μπαταριών Λιθίου
- Ικανός να φορτίσει δύο μπαταρίες
- Δύο θέσεις φόρτισης, φρτίζουν και ελέγχουν ανεξάρτητα
- Αυτόματα αναγνωρίζει το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας και εμφανίζει στην οθόνη την πρόοδο φόρτισης
- Σταματά αυτόματα την διαδικασία φόρτισης μόλις αυτή ολοκληρωθεί.
- Διαθέτει προστασία από ανάποδη πολικότητα και πρόληψη βραχυκυκλώματος
- Ενεργοποίηση υπερ - αποφορτισμένης μπαταρίας
- Προστασία απο υπερβολική χρονικά φόρτιση
- Σχεδιασμένος για την βέλτιστη απαγωγή της θερμότητας

- Είναι κατασκευασμένος από πολυκαρβονικά υλικά ανθεκτικά στην φωτιά και επιβραδυντικά της φλόγας
- Πιστοποιημένος από RoHS, CE, FCC και CEC
- Είναι ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την Κινέζικη Ασφαλιστική εταιρία "Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

Τεχνικά στοιχεία

Ρεύμα εισόδου: AC 110~240V 50/60Hz 0.25A (max) 8W
DC 9~12 V

Τάση εξόδου: 4.35V+/-1% / 4,2V+/-1% / 3.7V+/-1% / 1.48V+/-1%

Ρεύμα εξόδου: 500mA x 2 / 1000mA x 1

Συμβατότητα με:

Li-ion / IMR / LiFePO4:

10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650

Ni-MH (Ni-Cd): AA, AAA, AAAA, C, D

Διαστάσεις: 132mm x 70mm x 35mm

Βάρος: 126g (χωρίς μπαταρίες και καλώδιο)

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12