



## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE NPL20, Set με μπαταρία CR123

€64.11

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE NPL20, Set με μπαταρία CR123

1. Μικρός σε μέγεθος φακός για όλα τα πιστόλια με μέγιστη 460 Lumens  
Τροφοδοτείται από μία μπαταρία CR123 (περιλαμβάνεται στην συσκευασία)
2. Είναι εφοδιασμένος με ένα LED CREE XP-G3 S3 που είναι ικανό να αποδώσει ένταση δέσμης που φθάνει τα 1440 κεριά και απόσταση τα 76 μέτρα,  
ιδανικός για επιχειρησιακή χρήση σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.
3. Πολύ μικρό μέγεθος με διαστάσεις 64,5mm x 36mm x 33mm και πολύ ελαφρύς με βάρος μόλις 89,6g (Με την μπαταρία) & 71,5g (Χωρίς την μπαταρία)
4. Αμφιδέξιος διακόπτης για την ενεργοποίηση και την επιλογή λειτουργίας. Και οι δύο διακόπτες έχουν την ίδια λειτουργία.
  - Επιχειρησιακός στιγμιαίος φωτισμός. Πιέστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τους δύο διακόπτες.
  - Μόνιμος φωτισμός. Πιέστε σύντομα οποιοδήποτε από τους δύο διακόπτες
  - Φωτισμός STROBE. Πιέστε τρεις φορές σύντομα οποιοδήποτε από τους δύο διακόπτες, είτε ο φακός είναι ενεργοποιημένος είτε απενεργοποιημένος.
5. Τροφοδοτείται από μία μπαταρία CR123 (περιλαμβάνεται στην συσκευασία) και μπορεί να λειτουργήσει έως και 50 λεπτά.
6. Τοποθετείται σε ράγες picatinny. Είναι σχεδιασμένος για γρήγορη προσαρμογή και

αφαίρεση.

7. Η ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (ATR) ρυθμίζει την ένταση φωτισμού σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το γύρω περιβάλλον ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.
  8. Ο μηχανισμός του είναι σχεδιασμένος για αντοχή σε κρούσεις και διαθέτει προστασία ανάποδης πολικότητας (Ευρεσιτεχνία No.ZL201220677948.7)
  9. Βαθμολογημένος με IP67 για την αδιαβροχοποίηση και αντοχή σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο. Ικανός να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους περιβάλλον.
  10. Γενικά χαρακτηριστικά
    - Ενσωματώνει ένα LED CREE XP-G3 S3 με ισχύ φωτισμού που φθάνει τα 460 Lumens
    - Οπτικό σύστημα κατασκευασμένο με τον συνδυασμό της τεχνολογίας Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας και της Κρυστάλλινης επίστρωσης
    - Η μέγιστη απόσταση φωτισμού ακουμπά τα 76 μέτρα και η μέγιστη ένταση φθάνει τα 1440 κερά
    - Τροφοδοτείται από μία μπαταρία CR123A με χρόνο λειτουργίας που φθάνει τις 50 ώρες.
    - Εξελιγμένη τεχνολογία ελάχιστης κατανάλωσης ρεύματος κατά την αναμονή (APC)
    - Ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία No.ZL201510534543.6)
    - Μηχανισμός για την προστασία από κρούσης και από ανάποδη πολικότητα.
- Σχεδιασμός ειδικά για αθλήματα σκοποβολής (Ευρεσιτεχνία No.ZL201220677948.7)
- Ο ειδικός φωτισμός STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλασσόμενες συχνότητες για ισχυρότερο αποτέλεσμα ζάλης.
  - Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό.
  - Βάση για γρήγορη προσαρμογή σε ράγες picatinny
  - Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
  - Φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
  - Αδιάβροχος & ανθεκτικός στην σκόνη βαθμολογημένος με IP67
  - Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025