




## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE MULTI TASK MT22A,Black

€28.15

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE MULTI TASK MT22A,Black

Μικρός και φορητός φακός LED καθημερινής χρήσης, ελαφρύς, πανέμορφος, λειτουργεί με 2 x AA μπαταρίες και διαθέτει 3 επίπεδα έντασης φωτισμού.

Διαθέτει κεφαλή αλουμινίου που είναι ειδικά κατασκευασμένη με την μέθοδο της χύτευσης υπό πίεση, ώστε να διαχέεται η θερμοκρασία γρήγορα προς το περιβάλλον. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό πολυκαρβονικό υλικό που έχει μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα. Αυτό κάνει τον φακό ιδανικό για σκληρή χρήση στον χώρο της βιομηχανία. Το σώμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει το μικρότερο μέγεθος και ελαφρύτερο βάρος. Το LED CREE XP-G2 (S3) που χρησιμοποιεί ο MT22A αποδίδει 260 Lumens και η δέσμη του φθάνει τα 98 μέτρα ! Η τροφοδοσία του με δύο μπαταρίες AA τον καθιστά πολύ φιλικό και εύκολο στην χρήση. Είναι εργονομικά σχεδιασμένος ώστε να είναι εφικτή η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του με το ένα χέρι. Το σχήμα του τον κάνει να εφαρμόζει πολύ καλά στην παλάμη και το αντιολισθητικό μοτίβο στην επιφάνεια του σώματος εξασφαλίζει το σταθερό κράτημα. Μόνιμα τοποθετημένο στην μία πλευρά του υπάρχει κλιπ συγκράτησης από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση Τιτανίου. Διαθέσιμος σε τρία χρώματα σώματος (Αμμόδες καφέ, Μαύρο, Φωσφορούχο κίτρινο) με μαύρη κεφαλή. Ανοίγει πάντα στην μέγιστη ένταση ως προεπιλογή και με το πάτημα του κεντρικού διακόπτη έως το μέσον της διαδρομής του γίνεται η επιλογή των άλλων δύο επιπέδων φωτισμού και του STROBE. Άσχετα σε ποιο επίπεδο φωτισμού απενεργοποιήθηκε, θα επανέλθει στην ένταση προεπιλογής 2 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του. Διαθέτει μηχανική προστασία από λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών (ανάποδη πολικότητα) για να προληφθεί ζημιά στις μπαταρίες ή τον φακό. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα που διαθέτει είναι υψηλής αποδοτικότητας ώστε να παρέχει σταθερό φωτισμό χωρίς να τρεμοπαίζει.

### Χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει ένα LED CREE XP-G2 (S3)
- Μέγιστη απόδοση έως και 260 Lumens
- Τροφοδοτείται από 2xAA μπαταρίες

- Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας έως και 180 ώρες
- Ηλεκτρονικό κύκλωμα υψηλής αποδοτικότητας
- Τρία επίπεδα έντασης φωτεινότητας διαθέσιμα προς χρήση
- Προστασία από ανάποδη πολικότητα
- Εφοδιασμένος με κλιπ συγκράτησης από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση Τιτανίου.
- Σκληρυμένο εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντί-ανακλαστικές επιστρώσεις.
- Αλουμινένιος ανακλαστήρας εξασφαλίζει μία ομαλή και ισχυρή δέσμη φωτός.
- Ελαφρύς και φορητός, με σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό
- Αντί-ολισθητικό εγχάρακτο μοτίβο στο σώμα εξασφαλίζει πολύ καλό κράτημα
- Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IPX8 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1,5 μέτρα ύψος.

#### **Διαστάσεις**

Μήκος: ..... 80,9mm  
Πλάτος: ..... 40,7mm  
Ύψος: ..... 21mm  
Βάρος: ..... 49gr (χωρίς μπαταρίες)

#### **Αξεσουάρ στη συσκευασία**

Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος "O" , Λουράκι καρπού, Κλιπ συγκράτησης.

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60 μήνες

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025