




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE EXPLORER EC11

€53.95

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE EXPLORER EC11

Πολύ μικρός αλλά πολύ ισχυρός Φακός LED που μπορεί να φθάσει τα 900 Lumens χρησιμοποιώντας μία μπαταρία IMR18350. Μπορεί να λειτουργήσει και με μπαταρία Λιθίου CR123 μίας χρήσης με την οποία αποδίδει μέγιστη ένταση 430 Lumens.

Η μπαταρία IMR έχει περισσότερο ρεύμα αποφόρτισης, μικρότερη εσωτερική αντίσταση ώστε να μπορέσει ο EC11 να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η μπαταρία ΔΕΝ περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

Ένα ανεξάρτητο κόκκινο βοηθητικό LED παρέχει σταθερό ή διακοπτόμενο φωτισμό καθώς λειτουργεί και ως ειδοποιητικό. Ο κόκκινος φωτισμός διατηρεί την νυχτερινή όραση του χρήστη μιας και η κόρη του ματιού δεν συστέλλεται τόσο.

Ειδικό ηλεκτρονικό κύκλωμα δίνει πληροφορίες (με αναβοσβήματα του κόκκινου βοηθητικού LED) για το ρεύμα που έχει απομείνει στην μπαταρία.

Ο διπλός διακόπτης προσφέρει απλό και γρήγορο χειρισμό με άμεση πρόσβαση στην μέγιστη ή την πολύ χαμηλή ένταση. Συνολικά ο φακός διαθέτει 5 επίπεδα φωτεινότητας και τρία ειδικά (Strobe, Sos, Location Beacon).

Ο διπλό διακόπτης προσφέρει επίσης και λειτουργία κλειδώματος στην οποία μπορεί να μείνει μέχρι και 170 ημέρες.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του προσφέρει καλό κράτημα και αντλιοσθητικό περίγραμμα ώστε να μην καταραкулιά σε επιφάνειες. Έχει την ικανότητα επίσης να στέκεται στην ουρά του (σαν κεράκι)

Χαρακτηριστικά

- Αξιοποιεί ένα LED CREE XM-L2 (U2)
- Μέγιστη απόδοση φωτεινότητας έως και 900 Lumens
- Ενσωματωμένη τεχνολογία "ψηφιακών οπτικών ακριβείας" παρέχει εξαιρετική απόδοση

ανακλαστήρα

- Υπερηφανεύεται για την μέγιστη ένταση δέσμης των 9000 κεριών και την μέγιστη απόσταση εκπομπής των 190 μέτρων
- Ο σχεδιασμός του διπλού διακόπτη προσφέρει πρωτόγνωρη ευκολία χειρισμού.
- Δευτερεύον κόκκινος φωτισμός παρέχει σταθερό ή φλας φωτισμό.
- Δείχνει το ρεύμα της μπαταρίας με το αναβόσβημα του κόκκινου LED (ακρίβεια 0,1v)
- Υψηλής αποδοτικότητας κύκλωμα σταθερού ρεύματος επιτρέπει την λειτουργία του φακού μέχρι και 20 ώρες.
- Άμεση πρόσβαση στην πολύ χαμηλή ένταση αλλά και στη μέγιστη φωτεινότητα.
- Προστασία από ανάποδη πολικότητα προλαμβάνει βλάβες από λάθος τοποθέτηση των μπαταριών
- Αφαιρούμενο ατσάλινο κλιπ συγκράτησης με επίστρωση Τιτανίου - αντιολισθητικό.
- Σκληρυμένο εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντι-ανακλαστική επίστρωση.
- Κατασκευασμένος από κράμα αεροναυπηγικού αλουμινίου.
- Σκληρή ανοδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος με πιστοποίηση IPX8 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1,5 μέτρα ύψος.
- Ικανότητα στήριξης στην ουρά του.

Διαστάσεις

Μήκος:	75mm
Διάμετρος κεφαλής	25,4mm
Διάμετρος ουράς	25,4mm
Βάρος	45,3mm

Αξεσουάρ στη συσκευασία

Ποιοτική θήκη, (R)CR123 πλαστική θήκη, κλιπ, λουράκι καρπού, ανταλλακτικός δακτύλιος "O"

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60 μήνες

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025