




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE CAMELEON Ci7

€128.95

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE CAMELEON Ci7 Καινοτόμος φακός που συνδυάζει την Υπέρυθρη Ακτινοβολία και τον Λευκό φωτισμό ειδικά σχεδιασμένος για νυχτερινή παρατήρηση και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο λευκός φωτισμός προέρχεται από 4 LED CREE XP-G3 S3 με μέγιστη συνολική ισχύ που φθάνει τα 2500 Lumens Ο υπέρυθρος φωτισμός προέρχεται από 4 IR LED SST-10 με μήκος κύματος 940nm συνολικής ισχύος 7000mW. Σε συνδυασμό με συσκευές νυχτερινής παρατήρησης ή με ψηφιακές κάμερες επιτρέπει εργασίες χαμηλής όχλησης κατά την νυχτερινή παρατήρηση, αναζήτηση και διάσωση, επιβολή του νόμου ή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με συνθήκες σκοταδιού. Ο υπέρυθρος φωτισμός είναι διαθέσιμος σε τρία επίπεδα έντασης . Χαμηλό 1000mW , Μεσαίο 3000mW και Υψηλό 7000mW. Ο νέος επιχειρησιακός πίσω διακόπτης επιτρέπει την χρήση με το ένα χέρι . Διαθέτει δύο κομβία, το κεντρικό που ενεργοποιεί τον στιγμιαίο ή μόνιμο φωτισμό και το δευτερεύον κομβίο επιλογής λειτουργιών που ενεργοποιεί τον άμεσο STROBE φωτισμό ή ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του μόνιμου φωτισμού. Ο φωτισμός STROBE εκπέμπει σε μεταβαλλόμενη συχνότητα από 16-20Hz ώστε να μην τον συνηθίζει ο δέκτης και να επιφέρει το μέγιστο αποτέλεσμα. Ο Ci7 διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας. Ο πρώτος είναι ο καθημερινός τρόπος λειτουργίας με σταθερή πρόσβαση στον Turbo φωτισμό + 5 επίπεδα φωτεινότητας και τον επιχειρησιακό τρόπο

λειτουργίας με άμεση πρόσβαση στον φωτισμό STROBE + 5 επίπεδα φωτεινότητας. Η λειτουργία μνήμης επιτρέπει την ενεργοποίηση του φακού στο επίπεδο φωτεινότητας που είχε όταν απενεργοποιήθηκε. Η λειτουργία του πρέπει να γίνεται με μπαταρία Li-ion 18650 με ρεύμα αποφόρτισης μεγαλύτερο από 8A. Είναι συμβατός και με 2xCR123 ή 2xRCE123 μπαταρίες. Ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένη στον πίσω διακόπτη αναφέρει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία Νο. ZL201220057767.4) Κάθε φορά που εισάγεται η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει για να καταδείξει την τάση της μπαταρίας με ακρίβεια $\pm 0,1V$. Το υψηλής απόδοσης σταθερό κύκλωμα ρεύματος εξασφαλίζει μία άνετη οπτική εμπειρία χωρίς αναβοσβήματα Η λειτουργία εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας ρυθμίζει την ισχύ εξόδου του Ci7 σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας του και με τις συνθήκες του περιβάλλοντος ώστε να διατηρείται η μέγιστη απόδοση. Το σώμα του φακού είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας σε δύο στρώσεις ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα , σταθερότητα και απόδοση καθώς και ακαμψία και μεγάλη αντοχή στις κρούσεις. Είναι βαθμολογημένος με IP68 που σημαίνει ότι είναι αδιάβροχός και υποβρύχιος για βάθος έως και 1 μέτρο βάθος, Ιδανικός για χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες. **Χαρακτηριστικά** - Συνδυασμός υπέρυθρου (IR) φωτισμού και λευκού φωτισμού ειδικά σχεδιασμένος για νυχτερινή παρατήρηση και στρατιωτικές επιχειρήσεις. - Ο λευκός φωτισμός ενσωματώνει 4 x Led Cree XP-G3 S3 με μέγιστη ισχύ που φθάνει τα 2500 Lumens - Ο υπέρυθρος φωτισμός ενσωματώνει 4 x IR Led SST-10 με μήκος κύματος 940nm - Υψηλής απόδοσης σταθερό κύκλωμα ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό έως και 130 ώρες. - Διπλός οπίσθιος διακόπτης ειδικά σχεδιασμένος για επιχειρησιακές εφαρμογές που ελέγχει 5 επίπεδα φωτεινότητας του λευκού φωτισμού και 3 επίπεδα του υπέρυθρου φωτισμού και με άμεσο STROBE. - Ο φωτισμός STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλασσόμενη συχνότητα για μεγαλύτερο αποτέλεσμα στον δέκτη. - Δύο τρόποι λειτουργίας διαθέσιμοι προς επιλογή, Καθημερινός και Επιχειρησιακός - Η ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένη στον πίσω διακόπτη αναφέρει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία - Η ενδεικτική λυχνία αναφέρει επίσης το ρεύμα της μπαταρίας με ακρίβεια $\pm 0,1V$ - Σχεδιασμός σώματος με διπλό τοίχωμα για μεγάλη ανθεκτικότητα. - Ενσωματώνει την λειτουργία εξελιγμένου ελέγχου της θερμοκρασίας - Ηλεκτρονική προστασίας ανάποδης πολικότητας - Κρύσταλλο φακού με διπλή αντιχαρακτική επίστρωση. - Κατασκευασμένος από κράμα αεροναυπηγικού αλουμινίου. - Σκληρή ανοδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII - Βαθμολογημένος σύμφωνα με IP68 - Ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1 μέτρο **Τεχνικά στοιχεία** Μήκος: 148,2mm Διάμετρος κεφαλής: 40mm Διάμετρος ουράς: 26mm Βάρος: 158g **Αξεσουάρ στη συσκευασία** Θήκη, Κλιπ, Λουράκι καρπού, Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος "Ο"

Επιλογές μπαταριών

	ΤΥΠΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
NITECORE NL1835HP (3500mAh)	18650	3,6V	ΝΑΙ (Προτείνεται)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία IMR18650 υψηλής αποφόρτισης	IMR 18650	3,6V / 3,7V	ΝΑΙ (Προτείνεται)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Εξοδος μεγαλύτερη από 8A)	18650	3,6V / 3,7V	ΝΑΙ (Συμβατή)
Μπαταρία λιθίου μίας χρήσης	CR123	3V	ΝΑΙ (Συμβατή)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion	RCR123	3,6V / 3,7V	ΝΑΙ (Συμβατή)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Εξοδος μικρότερη από 8A)	18650	3,6V / 3,7V	ΟΧΙ (Δεν είναι Συμβατή)

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025