



## Διακόπτης οπίσθιος με 4 χρώματα για P10i, P20i, i4000R

€22.50

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### Διακόπτης οπίσθιος με 4 χρώματα για P10i, P20i, i4000R

01. Οπίσθιος διακόπτης για φακούς NITECORE με ενσωματωμένες έγχρωμες ενδεικτικές λυχνίες

Τέσσερις (4) παλλόμενοι χρωματισμοί + Κόκκινο/Μπλε προειδοποιητικό αναβόσβημα.

02. Ενσωματωμένος και ανεξάρτητος έλεγχος του διακόπτη από τον υπόλοιπο φακό.

Σε ειδικές επιχειρήσεις ή ταχεία ανάπτυξη, οι παλλόμενοι χρωματισμοί είναι δυνατό να καταδείξουν

διαφορετικές ομάδες ή επιτρέπουν γρήγορη αναγνώριση μελών ομάδας που κατέχουν ιδιαίτερη θέση.

Ο διακόπτης TSL10i είναι συμβατός μόνο με φακούς της Γενιάς " i " όπως: i4000R, P20i, P10i

03. Πολλές επιλογές παλλόμενων σημάτων

- Μπλε παλλόμενος φωτισμός
- Κόκκινος παλλόμενος φωτισμός
- Πράσινος παλλόμενος φωτισμός
- Λευκός παλλόμενος φωτισμός
- Κόκκινος / Μπλε Εναλλασσόμενο αναβόσβημα ειδικό για την Αστυνομία.

Όταν οι παλλόμενοι φωτισμοί είναι απενεργοποιημένοι , αφού πατήσετε τον διακόπτη για να ενεργοποιηθούν

πιέστε ξανά και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ώστε να κινηθείτε κυκλικά ανάμεσα στις επιλογές χρώματος

ως ακολούθως: ΜΠΛΕ αναβόσβημα - ΚΟΚΚΙΝΟ αναβόσβημα - ΠΡΑΣΙΝΟ αναβόσβημα - ΛΕΥΚΟ αναβόσβημα  
ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΠΛΕ Αστυνομικό προειδοποιητικό αναβόσβημα. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρωματισμό.

04. Πολύ φιλικό περιβάλλον λειτουργίας για τον χρήστη  
- Ο διπλός οπίσθιος διακόπτης επιτρέπει την ενστικτώδη λειτουργία του φακού σε επιχειρησιακές καταστάσεις.  
- Ανεξάρτητος διακόπτης από σιλικονούχο τζελ για γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στους παλλόμενους χρωματισμούς  
- Το κέλυφος του διακόπτη είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ και ανθεκτικό κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.

05. Διαθέτει μνήμη λειτουργίας  
Κάθε φορά που το προειδοποιητικό αναβόσβημα ενεργοποιείται ξανά, αυτόματα μεταβαίνει στην τελευταία απομνημονευμένη λειτουργία.

---

## Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025