




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE PRECISE P10i, Tactical, Strobe Ready

€80.56

Αγορά



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE PRECISE P10i, Tactical, Strobe Ready.

01. Νέος φακός Led Nitecore της γενιάς " I " .

Εξαιρετικά συμπαγής, επιχειρησιακός φακός με διακόπτη άμεσου STROBE , μεγάλη ισχύ 1800 Lumens και θύρα φόρτισης USB-C

02. Η γενιά " I " των φακών Nitecore φέρνει την απόλυτη επανάσταση.

Ισχύς φωτισμού:

P10i ----- 1800 Lumens

P10V2 ----- 1100 Lumens

P10 ----- 800 Lumens

Απόσταση δέσμης:

P10i ----- 290 Μέτρα

P10V2 ----- 201 μέτρα

P10 ----- 193 μέτρα

03. Συνδυάζει Τεχνολογία και Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει ένα LED SST-40-W με μέγιστη απόδοση 1800 Lumens
- Τροφοδοτείται από μία βελτιωμένη μπαταρία 21700 της σειράς "I"
- Τεχνολογία άμεσου STROBE δεύτερης γενιάς
- Συμβατός με μία σειρά από προσαρμοζόμενα αξεσουάρ.

04. Επιχειρησιακή Εκτυφλωτική Απόδοση με ισχύ 1800 Lumens και απόσταση δέσμης που φθάνει τα 290 Μέτρα

Ο συνδυασμός του πολύ ισχυρού Led και του εξαιρετικού οπτικού συστήματος (κατόπτρου) που είναι κατασκευασμένο με τις τεχνολογίες

Κρυστάλλινης Επίστρωσης και Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας αποδίδει ένταση φωτισμού που φθάνει τα 21100 κεριά !

05. Τεχνολογία άμεσου STROBE 2ης Γενιάς (Ευρεσιτεχνία ZL201320545349.4)

Ειδικά σχεδιασμένος για επιχειρησιακές εφαρμογές

- Επιτρέπει την ενεργοποίηση του STROBE σε οποιαδήποτε κατάσταση

- Ένθετο κομβίο ενεργοποίησης για την αποφυγή ατυχούς ενεργοποίησης (US Patent No: 15 / 846299 US10237955B1)

06. Ο φωτισμός STROBE εναλλάσσετε με τυχαία συχνότητα

Το αναβόσβημα σε τυχαία εναλλασσόμενες συχνότητες προκαλεί ισχυρότερο αίσθημα ζάλης όταν εκπέμπεται σε γυμνά μάτια

- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη επιλογών για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός STROBE.

Απελευθερώστε τον διακόπτη και ο φωτισμός STROBE θα απενεργοποιηθεί.

- Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα τον διακόπτη επιλογών και ο φωτισμός STROBE θα ενεργοποιηθεί.

07. Η εξαιρετική σχεδίαση του διπλού οπίσθιου διακόπτη επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό.

- Ο οπίσθιος κεντρικός διακόπτης χρησιμοποιείται για στιγμιαίο φωτισμό ή μόνιμο φωτισμό

- Ο οπίσθιος ένθετος διακόπτης επιλογών / Strobe Ready® χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της έντασης φωτισμού και την άμεση πρόσβαση στον φωτισμό STROBE.

08. Επαναφορτίζει την μπαταρία του μέσω θύρας USB-C

- Το κάλυμμα της θύρας φόρτισης παρέχει εξαιρετική προστασία από νερό, σκόνη και χτυπήματα

- Η θύρα USB-C δεν έχει φορά οπότε είναι πολύ απλή στην χρήση.

09. Λειτουργεί με την επαναστατική και πολύ ισχυρή αναβαθμισμένη μπαταρία 21700i (Ευρεσιτεχνία No. ZL201820118916.0 US Patent Pending)

- Η σειρά των μπαταριών 21700i είναι ένα προϊόν ευρεσιτεχνίας που έχει αναπτυχθεί από την NITECORE

- Επιτρέπει την υψηλής απόδοσης παροχή ρεύματος μειώνοντας παράλληλα την απώλεια ισχύος εξαιτίας της εσωτερικής αντίστασης.

- Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε κάθε πλευρά υπάρχει και θετικός και αρνητικός πόλος και διαθέτουν μεγάλη πυκνότητα ενέργειας.

- Είναι συμβατές με προσαρμοζόμενες προεκτάσεις και έξυπνα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου.

10. Εξαιρετικά συμπαγής και ελαφρύς με διάμετρο σωλήνα μίας ίντσας (25,4mm)

Η κατανομή του εσωτερικού χώρου έχει κατανομηθεί έτσι ώστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα να μπορέσουν να χωρέσουν σε ένα τόσο

περιορισμένο σώμα ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν την απόδοση του. Το αντιολισθητικό εγχάρακτο μοτίβο του σωλήνα εγγυάται ασφαλές

κράτημα στην παλάμη σας και προσφέρει μία απaráμιλλη εμπειρία χρήσης.

Ολικό Μήκος: 147mm, Διάμετρος κεφαλής: 25.4mm , Διάμετρος σωλήνα: 25.4mm , Διάμετρος οπίσθιου διακόπτη: 28.5 mm , Βάρος: 84g

11. Βελτιωμένη μέγιστη διάρκεια λειτουργία στην πολύ χαμηλή φωτεινότητα (35 Lumens) που φθάνει και τις 50 ώρες.

12. Εξελιγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία No. ZL201510534543.6)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ένταση φωτισμού του P10i σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας και το γύρω περιβάλλον

έτσι ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

13. Ενδεικτική λυχνία ισχύος (Ευρεσιτεχνία Νο. ZL201220057767.4)

Όταν τοποθετείται η μπαταρία ή όταν ο φακός αποσυνδέεται από μία πηγή ενέργειας, η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήσει για να καταδείξει την τάση της μπαταρίας (+/-0,1V).

14. Μία μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ που **συνοδεύουν** τον φακό στην συσκευασία του.

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NL2140i / 4000mAh
- Ανταππορας - θήκη για χρήση μπαταριών CR123
- Επιχειρησιακή θήκη NTH10
- Καλώδιο USB-C για την φόρτιση
- Λουράκι καρπού
- Ατσάλινο κλιπ συγκράτησης
- Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος "O"

15. Πολλά αξεσουάρ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν

- Βάσεις προσαρμογής σε όπλο: GM02MH, GM03, GM04, LMA1
- Επιχειρησιακός δακτύλιος NTR10
- Κώνοι: NDF25, NTW25

16. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η επιχειρησιακή θήκη NTH10

Ειδικά σχεδιασμένη για τα σώματα ασφαλείας, η συμπαγής επιχειρησιακή θήκη NTH10 επιτρέπει γρήγορο τράβηγμα του φακού

και διαθέτει ρυθμιζόμενο στόπερ στο κλιπ για να ταιριάζει σε διάφορα μεγέθη ζωνών και είναι συμβατός με συστήματα ανάρτησης MOLLE.

17. Ως προαιρετικό αξεσουάρ υπάρχει και ο απομακρυσμένος διακόπτης RSW2i

Ειδικά σχεδιασμένος για τους φακούς της γενιάς "I", διαθέτει θύρα USB-C για φόρτιση ή για σύνδεση του καλωδίου του απομακρυσμένου διακόπτη

18. Ως προαιρετικό αξεσουάρ υπάρχει και η βάση κράνους HRM2

Ειδικά σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ο φακός σε επιχειρησιακό κράνος. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ συνθετικό υλικό.

Μπορεί πολύ εύκολα να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί η γωνία φωτισμού.

19. Ως προαιρετικό αξεσουάρ υπάρχει και ο οπίσθιος διακόπτης TSL10i με ενσωματωμένες ενδεικτικές λυχνίες

- Εφαρμόζει όλες τις λειτουργίες του φακού και παράλληλα διαθέτει προειδοποιητικές λυχνίες σε λευκό, μπλε, πράσινο, κόκκινο και κόκκινο/μπλε χρώμα.

- Σε ειδικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης, οι έγχρωμες παλλόμενες λυχνίες μπορούν να καταδείξουν τις διάφορες ομάδες ή

επιτρέπει γρήγορη αναγνώριση ατόμων σε μία ομάδα.

- Ανεξάρτητο ελαστικό κομβίο για γρήγορη εναλλαγή των διαφορετικών λειτουργιών αναβοσβήματος

- Ο διπλός οπίσθιος διακόπτης προσφέρει εξαιρετική ευκολία στην επιχειρησιακή χρήση.

- Κατασκευασμένος από ελαφρύ και συμπαγές κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.

20. Ως προαιρετικό αξεσουάρ υπάρχει και το σύστημα γρήγορης φόρτισης F21i

Σε συνδυασμό με μία μπαταρία 21700i μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως φορτιστής όσο και ως Power Bank με μέγιστη ισχύ 18W, πρωτόκολλο

QC3.0 και PD. Είναι κατασκευασμένο από ελαφριά επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά υλικά

Είσοδος: USB-C 5V -- 2A / 9V -- 2A

Έξοδος: USB-C 5V -- 3A / 9V -- 2A / 12V -- 1,5A

21. Ειδικές εγχάρακτες εγκοπές συμβατές με τον προαιρετικό επιχειρησιακό δακτύλιο NTR10

- Επιτρέπει την χρήση του όπλου και με τα δύο χέρια ενώ παράλληλα κρατιέται και ο φακός.
- Άνετο κράτημα για συνεχόμενη και σταθερή σκοποβολή και επανα-όπλιση
- Συμβατό και με το ασάλινο κλιπ ανάρτησης
- Ανάρτηση στην τσέπη, το σακίδιο πλάτης ή σε συστήματα MOLLE
- Διαθέσιμο για να δεθεί το λουράκι καρπού

22. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες
Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.
Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος.

23. Τεχνικά χαρακτηριστικά

24. Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει ένα LED Luminus SST-40-W με μέγιστη ισχύ 1800 Lumens !
- Οπτικό σύστημα κατασκευασμένο με τις τεχνολογίες κρυστάλλινης επίστρωσης και ψηφιακών οπτικών ακριβείας.
- Η μέγιστη ένταση δέσμης φθάνει τα 21100 κεριά και η μέγιστη απόσταση δέσμης φθάνει τα 290 μέτρα.
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό για έως και 50 χρόνια
- Ο διπλός οπίσθιος διακόπτης προσφέρει εξαιρετική ευκολία στην επιχειρησιακή χρήση.
- Τρία επίπεδα φωτισμού και μία ειδική φωτεινότητα.
- Τεχνολογία STROBE READY® για την άμεση ενεργοποίηση της ειδικής φωτεινότητας STROBE (Ευρεσιτεχνία ZL201320545349.4)
- Η ειδική φωτεινότητα STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλασσόμενες συχνότητες ώστε να προκαλείται το μέγιστο αίσθημα ζάλης.
- Έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταριών Ιόντων Λιθίου με θύρα USB-C
- Περιλαμβάνεται μπαταρία NITECORE 21700 Li-ion (NL2140i / 4000mAh)
- Μία ενδεικτική λυχνία δίπλα στην θύρα φόρτισης καταδεικνύει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία ZL201220057767.4)
- Η ενδεικτική λυχνία ισχύος καταδεικνύει την τάση της μπαταρίας με ακρίβεια +/-0,1V
- Ενσωματωμένη μονάδα Εξελιγμένης Ρύθμισης της Θερμοκρασίας (ATR) (ZL201510534543.6)
- Το κρύσταλλο του φακού διαθέτει αντι-χαρακτική επίστρωση και στις δύο πλευρές του.
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος και ανθεκτικός σε σκόνη βαθμολογημένο με IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025