



## ΣΑΚΙΔΙΟ NITECORE RANGE BAG NRB10 black

€72.50

Αγορά



## Περιγραφή

**ΣΑΚΙΔΙΟ NITECORE RANGE BAG NRB10 black 01.** Επιχειρησιακή τσάντα "Range Bag" 20 λίτρων 02. Πολλοί τρόποι μεταφοράς - Τσάντα ώμου - Τσάντα για το χέρι - Τσάντα πάνω στη βαλίτσα - Τσάντα στη θέση του συνοδηγού. 03. Σύστημα ανάρτησης MOLLE κοπής με Laser, εμπρός και στα πλάγια. Μπορεί εύκολα ο χρήστης να κρεμάσει εργαλεία ή άλλα μικρότερα σακίδια. 04. Ως προτεινόμενα αξεσουάρ ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τσαντάκια NITECORE NUP10, NDP20 05. Πλήρης πρόσβαση στον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο με το ολοκληρωτικό άνοιγμα του επάνω καλύμματος. Ο αποθηκευτικός χώρος των 20 λίτρων είναι εξαιρετικός για κάθε είδους εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων φορητών υπολογιστών, tablet, drone, ρούχων κ.α. Ο σχεδιασμός πλήρους ανοίγματος είναι πολύ βολικός για γρήγορη τακτοποίηση και γρήγορο άδειασμα. Ιδανικός για ομάδες διάσωσης, ανάκρισης, σκοπευτές εξωτερικές εργασίες και επαγγελματικά ταξίδια. 06. Πολυχρηστικός εσωτερικός χώρος με σύστημα ανάρτησης MOLLE κοπής Laser, διχτυωτό χώρο αποθήκευσης, κεντρικό χώρο με πολλές θέσεις. 07. Εμπρόσθια θήκη που ανοίγει πλήρως με πολλές βολικές θήκες, ειδική διχτυωτή θέση για επίσημα έγγραφα, σύστημα ανάρτησης MOLLE κοπής LASER 08. Κατασκευασμένη από αδιάβροχο 900D πολυεστερικό ύφασμα. Ελαφρύ και ανθεκτικό σε μεγάλα βάρη. 09. Φερμουάρ εξαιρετικής ποιότητας από την YKK Κατασκευασμένα με τα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας των φερμουάρ, αποστολή τους είναι να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 10. Ανθεκτικές Πόρτες UTX για όλες τις απαιτητικές συνθήκες της χρήσης σε εξωτερικό χώρο. 11. Χερούλια υψηλής αντοχής Εργονομικό μαλακό επίθεμα στον ιμάντα του ώμου. Το πίσω μέρος του επιθέματος του ιμάντα είναι κατασκευασμένο από παχύ και μαλακό αδιάβροχο ύφασμα για μεγαλύτερη άνεση κατά την χρήση. 12. Πλάγιες τσέπες για την αποθήκευση μικρών αξεσουάρ. Κορδόνια στα φερμουάρ για μεγαλύτερη ευκολία στο άνοιγμα και κλείσιμο. Ειδικός χώρος για τοποθέτηση κάρτας με στοιχεία ή σήμα. 13. **Χαρακτηριστικά** - Ειδικά σχεδιασμένη για διασώστες, σκοπευτές, αστυνομικούς, εξωτερικές εργασίες, επαγγελματικά ταξίδια. - Κατασκευασμένη από πολυεστερικό αδιάβροχο ύφασμα 900D ανθεκτικό στην βρωμιά - Σύστημα ανάρτησης MOLLE κοπής LASER - Κεντρικός χώρος αποθήκευσης με πλήρες άνοιγμα του

καλύμματός του. - Στο εσωτερικό υπάρχει σύστημα ανάρτησης MOLLE κοπής Laser - Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου με πολλές τσέπες - Φερμουάρ υψηλής ποιότητας YKK - Πόρτες υψηλής ποιότητας UTX - Πολλοί τρόποι μεταφοράς - Κορδονάκια στα φερμουάρ για εύκολη χρήση με γάντια. - Περιοχές για ανάρτηση τύπου VELCRO σημάτων και φωσφορούχων ετικετών. 14. **Διαστάσεις**  
Ύψος: 28cm Πλάτος: 19cm Μήκος: 35cm

---

## Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025