




# ΦΑΚΟΣ LED NITECORE TIP SE, Μπρελοκ, Rechargeable, Black

€32.98

Αγορά



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE TIP SE, Μπρελοκ, Rechargeable, Black

1. Μεταλλικός φακός - μπρελόκ LED δύο πυρήνων με μέγιστη ισχύ που φθάνει τα 700 Lumens
2. Πανίσχυρη αναβάθμιση με δύο LED που παράγουν 700 Lumens
3. Εξαιρετική απόδοση από 2 LED OSRAM P8 με ξεχωριστό κάτοπτρο στο κάθε ένα που στέλνουν την δέσμη έως και 90 μέτρα.
4. Επαναφορτιζόμενος από θύρα USB-C
5. Κέλυφος κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου που προσφέρει χαμηλό βάρος και στιβαρότητα. Φινιρίσμα σκληρής ανοδίσωσης υψηλών προδιαγραφών HAIII . Εγγυημένος από εξαιρετική αδιάβροχη απόδοση. Άνετος στην μεταφορά με βάρος μόλις 26g (Χωρίς το κλιπ)
6. Ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 500mAh που προσφέρει λειτουργία έως και 50 ώρες.  
**Σημείωση:** Τα δεδομένα έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης των φακών ANSI/PLATO FL 1-2019 χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μπαταρία (500mAh) κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Τα

δεδομένα μπορεί να

διαφέρουν στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας της διαφορετικής χρήσης της μπαταρίας ή περιβαλλοντικών συνθηκών.

7. Πολλαπλές ασφαλιστικές δικλείδες κατά την φόρτιση

- Έξυπνο κύκλωμα προστασίας για την φόρτιση
- Προστασία υπερβολικής αποφόρτισης
- Προστασία υπερβολικής φόρτισης
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Αυτόματος τερματισμός της διαδικασίας φόρτισης μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

& Κόκκινη ενδεικτική λυχνία κατά την διάρκεια της φόρτισης

& Πράσινη ενδεικτική λυχνία όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί

8. Ο μικροεπεξεργαστής χαμηλής κατανάλωσης ενεργοποιεί μία αυτόματη ύπνωση με ένα πάρα πολύ χαμηλό παρασιτικό ρεύμα

αποφόρτισης των 5mA που επιτρέπει στον φακό να παραμείνει σε αναμονή για 365 ημέρες.

9. Ενδεικτικές λυχνίες (Ευρεσιτεχνία: ZL201220057767.4)

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιάστε σύντομα τον διακόπτη επιλογών και η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήσει

για να καταδείξει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία:

& & & Τρία αναβοσβήματα καταδεικνύουν ενέργεια στην μπαταρία πάνω από το 50%

& & Δύο αναβοσβήματα καταδεικνύουν ενέργεια στην μπαταρία κάτω από το 50%

& Ένα αναβόσβημα καταδεικνύει ότι η ενέργεια της μπαταρίας είναι κάτω από το 10%

10. Εύκολος χειρισμός, φιλικός στον χρήστη με δύο διακόπτες

- Διακόπτης ενέργειας
- Διακόπτης επιλογών

11. Διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας

- Λειτουργία DEMO : Ο φακός απενεργοποιείται αυτόματα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Σχεδιασμένος για καθημερινή χρήση και

φωτισμό σύντομης διάρκειας.

- Καθημερινή λειτουργία: Ο φακός παραμένει συνεχώς αναμμένος για εξωτερικές δραστηριότητες και χρήσεις που απαιτούν

παρατεταμένο φωτισμό όπως περπάτημα στο δάσος ή κάμπινγκ.

12. Διαθέτει τέσσερα επίπεδα φωτισμού

- Χαμηλό (LOW) με ισχύ δέσμης 1 Lumen
- Μεσαίο (MID) με ισχύ δέσμης 30 Lumens
- Υψηλό (HIGH) με ισχύ δέσμης 180 Lumens
- TURBO με ισχύ δέσμης 700 Lumens

13. Στιγμαία / Άμεση πρόσβαση στον TURBO φωτισμό

- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη επιλογών για περισσότερο από

2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε στιγμιαία τον φωτισμό TURBO. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να τον απενεργοποιήσετε.

- Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιάστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη επιλογών για ενεργοποιήσετε στιγμιαία

τον φωτισμό TURBO. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να επιστρέψετε στην προηγούμενα χρησιμοποιούμενη ένταση φωτισμού.

- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιάστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη επιλογών και απελευθερώστε τον

σε περίπου 0,6 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε μόνιμα τον φωτισμό TURBO.

14. Εξελιγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσυτεχνία ZL201510534543.6)  
Η ενσωματωμένη μονάδα Εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας ρυθμίζει την ένταση φωτισμού του TIP SE σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το γύρω περιβάλλον ώστε να διατηρείται η μέγιστη απόδοση.
15. Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος  
Η σταθερή φωτεινή δέσμη χωρίς αναβοσβήματα εξασφαλίζει άνετη οπτική επείρεια.
16. Περιλαμβάνεται αφαιρούμενο κλιπ  
Διαθέσιμο για την προσάρτηση του TIP SE στο καπέλο, στην τσέπη, στο σακίδιο έτσι ώστε να εξυπηρετούνται διάφορες ανάγκες.
17. Το αφαιρούμενο κλιπ είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει από ατυχή ενεργοποίηση, καλύπτοντας τους δύο διακόπτες.
18. Το μεταλλικό κλιπ στο πίσω μέρος του είναι ισχυρό και μπορεί να αντέξει βάρος έως και 30 κιλά
19. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους περιβάλλον μιάς και είναι αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IP57  
Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.
20. Τεχνικά χαρακτηριστικά

**Σημείωση:** Τα δεδομένα έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης των φακών ANSI/PLATO FL 1-2019

χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μπαταρία (500mAh) κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Τα δεδομένα μπορεί να

διαφέρουν στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας της διαφορετικής χρήσης της μπαταρίας ή περιβαλλοντικών συνθηκών.

#### 21. Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικός φακός-μπρελοκ δύο πυρήνων
- Ενσωματώνει δύο LED OSRAM P8 με μέγιστη ισχύ που φθάνει τα 700 Lumens
- Ενσωματώνει ένα εντελώς ανακλαστικό φακό για ομοιόμορφη και απαλή δέσμη
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων λιθίου (Li-ion) 500mAh
- Ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης για μπαταρίες ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C
- Περιλαμβάνεται πολυχρηστικό κλιπ
- Διαθέσιμοι δύο τρόποι λειτουργίας (Λειτουργία DEMO & Καθημερινή Λειτουργία)
- Σχεδιασμός για εύκολη χρήση με δύο διακόπτες
- Τέσσερα επίπεδα φωτισμού διαθέσιμα μαζί με την άμεση ενεργοποίηση των φωτισμών TURBO και LOW
- Έξυπνη λειτουργία μνήμης
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος που παρέχει σταθερό φωτισμό
- Ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (Ευρεσυτεχνία ZL201510534543.6)
- Ενδεικτικές λυχνίες κάτω από τους διακόπτες καταδεικνύουν την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσυτεχνία ZL201220057767.4)
- Διπλό μεταλλικό κλιπ που αντέχει σε βάρος έως και 30 κιλά
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025