




## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE PRECISE P30 NEW + 2150R USB-C

€80.56

Αγορά



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE PRECISE P30 NEW + 2150R USB-C ΦΑΚΟΣ LED NITECORE PRECISE P30 NEW + 2150R USB-C

1. NITECORE NEW P30 . Φακός LED νέας γενιάς που λειτουργεί με μπαταρία 21700.
  - Εξαιρετικά μεγάλη απόσταση φωτισμού
  - Συμπεριλαμβάνεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία 217400/5000mAh (NL2150R) με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C
2. Αναβαθμισμένη απόδοση διατηρώντας παρόμοιο μέγεθος.  
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου 21700 χρησιμοποιούνται ευρέως σε συσκευές φωτισμού αλλά και άλλου είδους εξοπλισμό.
3. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 21700 Νέας Γενιάς  
Τα χαρακτηριστικά τους είναι η μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, η υψηλή πυκνότητα ενέργειας και η πανίσχυρη απόδοση. Οι μπαταρίες 21700 πρωτοεμφανίστηκαν στην βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων και θεωρούνται ότι θα είναι οι μελλοντικές κυλινδρικές μπαταρίες.
4. Ο φακός είναι πλήρως συμβατός με πολλούς τύπους μπαταριών.  
Συστήνεται η χρήση του με μπαταρίες 21700 ενώ ταυτόχρονα είναι συμβατός με μπαταρίες 18650

και μπαταρίες CR123 / RCR123.

Για την χρήση των μπαταριών 18650, CR123, RCR123 είναι απαραίτητη η χρήση της ειδικής θήκης που περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

5. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας που μπορεί να φθάσει και τις 950 ώρες.

Με σταθερή χρήση στην Πολύ Χαμηλή φωτεινότητα μπορεί να λειτουργήσει έως και 40 ημέρες.

6. Η μέγιστη απόσταση φωτισμού φθάνει μέχρι και τα 618 μέτρα !

Το LED CREE XP-L Hi V3 σε συνδυασμό με τον εξαιρετικό ανακλαστήρα που είναι κατασκευασμένος με την τεχνολογία Κρυστάλλινης Επίστρωσης και την τεχνολογία Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας (PDOT) παρέχει εξαιρετική απόδοση σε απόσταση καθιστώντας τον φακό ιδανικό για αναζήτηση και κυνήγι.

7. Ο φακός είναι μικρού μεγέθους και χαμηλού βάρους, εύκολος στην μεταφορά και την χρήση του.

8. Διάφορα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα.

Φίλτρα, Βάσεις κ.α.

9. Δύο διακόπτες για τον χειρισμό του φακού εξασφαλίζουν εύκολη λειτουργία φιλική προς τον χρήστη.

Ο οπίσθιος διακόπτης ουράς είναι πάντα έτοιμος για επιχειρησιακή χρήση, προσφέρει λειτουργία στιγμιαίου φωτισμού.

Ο πλάγιος διακόπτης επιλογών βοηθά στην επιλογή του επιπέδου φωτισμού και των ειδικών φωτισμών.

10. Διαθέτει 5 επίπεδα φωτισμού : Πολύ Χαμηλό > Χαμηλό > Μεσαίο > Υψηλό > Turbo

και 3 ειδικές φωτεινότητες: STROBE > BEACON > SOS

11. Η ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου της θερμοκρασίας ρυθμίζει την ένταση του φωτισμού του NEW P30 σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας αλλά και του γύρω περιβάλλοντος έτσι ώστε να διατηρείται η μέγιστη απόδοση.

12. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από τον διακόπτη επιλογών αναφέρει την τάση της μπαταρίας με ακρίβεια  $\pm 0,1V$

Αυτή η λειτουργία είναι κατοχυρωμένη με νόμικο ευρεσιτεχνίας ZL201220057767.4

13. Ο φακός έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κάθε τύπο καιρικών συνθηκών

Διαβάθμιση IP68 , Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος, Ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1 μέτρο.

14. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φακός NITECORE NEW P30
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 21700 με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C
- Καλώδιο φόρτισης USB-C
- Ατσάλινο κλιπ ανάρτησης
- Λουράκι καρπού
- Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος "O"
- Ανταλλακτικό κάλυμμα διακόπτη.
- Αντάπτορ για χρήση μπαταριών 18650 / CR123
- Θήκη μεταφοράς

15. Τεχνικά στοιχεία

16. Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει ένα LED CREE XP-L Hi V3 για μέγιστη ισχύ 1000 Lumens

- Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 95.500 κεριά και μέγιστη απόσταση τα 618 μέτρα.

- Για την κατασκευή του κατόπτρου συνδυάζονται οι τεχνολογίες Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας και Κρυστάλλινης Επίστρωσης (PDOT)

- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία Ιόντων Λιθίου 21700 υψηλής χωρητικότητας με διάρκεια που μπορεί να φθάσει και τις 950

ώρες, ενώ ταυτόχρονα είναι συμβατός και με μπαταρίες 18650 και μπαταρίες CR123.

- Ο έλεγχος των 5 φωτεινών επιπέδων και των 3 ειδικών φωτισμών γίνεται από τον επιχειρησιακό οπίσθιο διακόπτη και τον πλάγιο διακόπτη στην κεφαλή.

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία 21700 / 5000mAh με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C
- Μία ενδεικτική λυχνία κάτω από τον πλάγιο διακόπτη καταδεικνύει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Αριθμός Ευρεσιτεχνίας ZL201220057767.4).
- Η ενδεικτική λυχνία μπορεί να εμφανίσει και την τάση της μπαταρίας με ακρίβεια  $\pm 0,1V$
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα ρεύματος παρέχει σταθερή απόδοση.
- Ενσωματώνει μονάδα εξελιγμένου ελέγχου της θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία ZL201510534543.6)
- Ηλεκτρονική προστασία ανάποδης πολικότητας.
- Κρύσταλλο με αντιχαρακτική επίστρωση και από τις δύο πλευρές.
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας .
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII.
- Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος).
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 2 μέτρα ύψος.

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Ολικό μήκος: 155,50 mm
- Διάμετρος κεφαλής: 50,00 mm
- Διάμετρος σωλήνα: 25,4 mm
- Διάμετρος ουράς: 27,2 mm
- Βάρος: 158,50 mm

### **Αξεσουάρ στη συσκευασία**

- Φακός NITECORE New P30
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 21700 με ενσωματωμένη θύρα USB-C (NL2150R / 5000mAh)
- Ατσάλινο κλιπ συγκράτησης
- Λουράκι καρπού
- Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος
- Ανταλλακτικό κάλυμμα διακόπτη ουράς
- Αντάπτορας για χρήση μπαταριών 18650 και CR123
- Θήκη μεταφοράς
- Καλώδιο φόρτισης USB-C

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025