



ΦΑΚΟΣ LED NITECORE BR35, 1800L, Ποδηλάτου

€128.95

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE BR35, 1800L, Ποδηλάτου Επαναφορτιζόμενος φακός LED ποδηλάτου με δύο ἑξέσμες διαφορετικῆς απόστασης, ενημερωτικὴ οθόνη OLED, θύρα micro USB για την επαναφόρτιση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-ion με τα 6800mAh. Πολύ ισχυρή δέσμη για κάθε είδος ποδηλατικῆς δρόμου. Βασίζεται στα δύο ενσωματωμένα LED CREE MX-L2 U2 που εκπέμπουν εκτυφλωτικὸ φως με ισχύ ἕως και 1800 Lumens, ένταση που φθάνει τα 7750 κεριά και απόσταση που φθάνει τα 176 μέτρα. Ο καινοτόμος διπλός φωτισμός διαφορετικῆς απόστασης προσομοιάζει τα φώτα των αυτοκινήτων. Φωτίζει ταυτόχρονα κοντά και μακριά. Η τεχνολογία της Κρυστάλλινης επίστρωσης σε συνδυασμό με την τεχνολογία Ψηφιακῶν Οπτικῶν ακριβείας εξασφαλίζουν ότι η δέσμη θα φθάσει ἕως και τα 176 μέτρα. Μια ενσωματωμένη πλακέτα αντανάκλασης διασκορπίζει την φωτεινὴ δέσμη των 800 Lumens ομοιόμορφα προς το ἔδαφος, και σχηματίζει μία περιοχή αντανάκλασης διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, η οποία φωτίζει αποτελεσματικὰ το σκοτεινὸ σημεῖο κάτω από τα πόδια (Ευρεσιτεχνία ZL201220314015.1). Αντανακλώντας από την πλακέτα διάχυσης, η δέσμη μικρῆς απόστασης είναι στραμμένη κάτω προς τον δρόμο, ἔτσι ὥστε να μην τυφλώνει τους ἄλλους χρήστες του δρόμου. Τα παραδοσιακὰ συστήματα φωτισμοῦ διπλῆς δέσμης δεν καταφέρνουν να φωτίσουν την περιοχή μπροστά από την μπροστινὴ ρόδα. Ο B35 ἔχει ὅμως την δυνατότητα με τις δύο δέσμες αναμμένες

να φωτίζει τις νεκρές ζώνες και να προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες. Η δέσμη κοντινής απόστασης είναι σχεδιασμένη για κίνηση σε αστικό περιβάλλον και η στιγμιαία χρήση της δέσμης μεγάλης απόστασης επιτρέπει τον φωτισμό σε μεγάλη απόσταση. Η εναλλαγή από την κοντινή στην μακρινή δέσμη γίνεται εύκολα και γρήγορα ώστε να προσαρμόζεται ο χρήστης στις συνθήκες που απαιτούνται. Σε διαδρομές εκτός δρόμου είναι απαραίτητος ο πλούσιος φωτισμός και των δύο δεσμών οπότε και μπορεί να επιλεγεί η ταυτόχρονη χρήση τους. Οι διακόπτες είναι εύχρηστοι και προσφέρουν γρήγορη εναλλαγή στις λειτουργίες. Ο φακός διαθέτει τέσσερα επίπεδα φωτεινότητας (Turbo, High, Mid, Low), τρεις επιλογές λειτουργίας (QTY, ROAD, TRAIL) και μία ειδική λειτουργία (Προειδοποιητικός φωτισμός). Ο B35 συνοδεύεται από έναν απομακρυσμένο ενσύρματο διακόπτη που μπορεί να στηριχθεί κοντά στο επιθυμητό χέρι και να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία χρήσης. Η ενσωματωμένη οθόνη OLED εμφανίζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως την επιλογή λειτουργίας, το επίπεδο φωτισμού, τον χρόνο που απομένει στην μπαταρία με τις εκάστοτε επιλογές φωτισμού και την ισχύ που απομένει στην μπαταρία. Η φόρτιση της μπαταρίας γίνεται από την θύρα micro USB και το ενσωματωμένο έξυπνο κύκλωμα φόρτισης ελέγχει την διαδικασία και αποτρέπει την υπέρ-φόρτιση και υπέρ-αποφόρτιση της μπαταρίας καθώς και τερματίζει την διαδικασία όταν αυτή ολοκληρωθεί. Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 6800 mAh που μπορούν να λειτουργήσουν τον φακό έως και 17 ώρες. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου με την μέθοδο της χύτευσης υπό πίεση που προσφέρει στον B35 εξαιρετική δομική ακεραιότητα, μικρό μέγεθος και ανθεκτικότητα. Το πλήρως αυτό μεταλλικό σώμα με την βοήθεια και των πτερυγίων ψύξης διαχέει την θερμότητα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ταυτόχρονα η μονάδα εξελιγμένου ελέγχου της θερμοκρασίας ρυθμίζει την ισχύ εκπομπής και την προσαρμόζει στο περιβάλλον διατηρώντας την μέγιστη απόδοση. Το σύστημα τοποθέτησης στο τιμόνι είναι σχεδιασμένο να τοποθετείται και να αφαιρείται γρήγορα και χωρίς εργαλεία. Το αποδοτικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό χωρίς τρεμόπαιγμα της δέσμης που προκαλεί οπτική κόπωση. Ο B35 είναι αδιάβροχος με βαθμονόμηση IPX7 και ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1,5 μέτρα. **Χαρακτηριστικά** - Επαναφορτιζόμενος φακός ποδηλάτου με δέσμη διπλής απόστασης. - Ενσωματώνει δύο LED CREE XM-L2 U2 που αποδίδουν μέγιστη ισχύ 1800 Lumens - Χρησιμοποιεί πλακέτα αντανάκλασης για διάθλαση ώστε να φωτίζει όλα τα τυφλά σημεία κάτω από τα πόδια με την δέσμη μικρής απόστασης (Ευρεσιτεχνία ZL201220314015.1) - Ενσωματωμένη οθόνη OLED - Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 6800mAh - Έξυπνο κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας Li-ion μέσω θύρας micro USB - Διαθέσιμες τρεις επιλογές λειτουργίας για την κάλυψη κάθε σεναρίου - Ο απομακρυσμένο διακόπτης προσφέρει ευκολία στην χρήση. - Είναι διαθέσιμα τέσσερα επίπεδα φωτεινότητας και 1 ειδική. - Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 7750 κεριά και μέγιστη απόσταση που φθάνει τα 176 μέτρα. - Το υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος εξασφαλίζει λειτουργία με διάρκεια που μπορεί να φθάσει τις 17 ώρες - Η δέσμη φωτισμού έχει γωνία 100 μοιρών - Τα κρύσταλλα των φακών διαθέτουν αντί-ανακλαστική επίστρωση - Διαθέτει μονάδα εξελιγμένου ελέγχου της θερμοκρασίας (ATR) - Συνδυάζει την τεχνολογία Κρυστάλλινης επίστρωσης και την Τεχνολογία Ψηφιακών οπτικών ακριβείας για εξαιρετική απόδοση του ανακλαστήρα. - Το σώμα του φακού είναι ενιαίο και κατασκευασμένο με την μέθοδο της χύτευσης υπό πίεση. - Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IPX7 - Ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1,5 μέτρα. **Τεχνικά στοιχεία** - Μέγιστη ισχύ 1800 Lumens - Μέγιστη απόσταση 170 μέτρα - Μέγιστη ένταση 7750 κεριά - Μέγιστη διάρκεια 17 ώρες / 0,7 ημέρες - Τύπος LED 2xCREE XM-L2 U2

- Ανακλαστήρας SMO (λείος) - Μπαταρία
..... Επαναφορτιζόμενη Li-ion - Ειδικές λειτουργίες
..... Προειδοποιητικός φωτισμός. - Χρώμα δέσμης
..... Λευκό - Μήκος
109,3mm - Βάρος 234,5 γραμμάρια - Χρήση για
..... Ποδηλασία, Εξωτερικές δραστηριότητες. -

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025