



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UHX1 pro , Hasselblad X

€80.24

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UHX1 pro , Hasselblad X

01. Φορτιστής μπαταριών HASSEBLAD τύπου X, με δύο θέσεις φόρτισης, από θύρες USB. Είσοδος QC 2.0 , Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων LCD , Μικρό μέγεθος
02. Φορτιστής μπαταριών για επαγγελματικές κάμερες.
Απελευθερωθείτε από τους περιορισμούς σχετικά με την φόρτιση σε εξωτερικούς χώρους και χαλαρώστε από τους τεχνικούς περιορισμούς της ισχύος AC στη συμβατική διαδικασία φόρτισης της κάμερας.
03. Διαθέσιμη γρήγορη φόρτιση QC 2.0 που σε μία θέση μπορεί να φορτίσει με ταχύτητα έως και 1200mA
Μία πλήρης φόρτιση μέσα σε 3,5 ώρες για Μία (1) μόνο μπαταρία.
04. Η NITECORE είναι γνωστή για την κυρίαρχη θέση της στην παγκόσμια αγορά φορτιστών. Λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ISO9001, με τους πιο λεπτομερείς ελέγχους ποιότητας στην παραγωγή. Τα προϊόντα που βρίσκονται κάτω από την επωνυμία της NITECORE είναι πιστοποιημένα με CE, RoHS, FCC, CEC, REACH, KC, C-TICK από έναν διαπιστευμένο φορέα εξασφαλίζοντας την παροχή αποτελεσματικής λύσης.
05. Συμβατός με πολλές πηγές τροφοδοσίας όπως :
 - Power Bank Nitecore NB10000, NB5000
 - Ευέλικτος φορτιστής AC to USB

- Power Bank Nitecore F4
- Ηλιακό Panel

Ο ευέλικτος φορτιστής/power bank NITECORE F4 που μπορεί να λειτουργήσει με 1 έως 4 μπαταρίες 18650 είναι ικανός να παρέχει ικανή ενέργεια για την φόρτιση των μπαταριών HASSEBLAD X System.

06. Ο NITECORE UHX1 PRO σχεδιασμένος να φορτίζει δύο μπαταρίες HASSEBLAD X ταυτόχρονα.

07. Έξυπνο κύκλωμα διαχείρισης που προσαρμόζει αυτόματα την μέθοδο φόρτισης.

Στην οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας, την τάση της μπαταρίας, το ρεύμα φόρτισης και την ποσότητα που έχει φορτιστεί
οπότε αυτόματα προσαρμόζει την ιδανική μέθοδο φόρτισης ανάμεσα σε CC και CV

08. Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) υψηλής ευκρίνειας που παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τα διάφορα δεδομένα.

09. Ανίχνευση της υγείας της μπαταρίας. Μόλις εισαχθεί η μπαταρία, θα την φορτίσει με ένα αρχικό ρεύμα και αυτόματα θα ανιχνεύσει την κατάσταση της. Η οθόνη θα παρουσιάσει την υγεία της ως Καλή (Goof), Φυσιολογική (Normal), Αδύναμη (Poor)

10. Ενεργοποίηση υπερβολικά αποφορτισμένων μπαταριών. Ο UHX1 Pro ενεργοποιεί αυτόματα υπερβολικά αποφορτισμένες μπαταρίες εξαιτίας λανθασμένης αποθήκευσης ή κακής χρήσης.

11. Προστασία ανάποδης πολικότητας και βραχυκυκλώματος. Ο UHX1 Pro χρησιμοποιεί ένα μηχανικό σύστημα προστασίας ανάποδης πολικότητας.

Εάν εισαχθεί λανθασμένα μία μπαταρία στην θέση φόρτισης ή αν εισαχθεί μία μη-συμβατή μπαταρία , το σύστημα θα αποτρέψει την εκκίνηση της διαδικασίας της φόρτισης.

12. Κατασκευασμένος από ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά υλικά. Δεν φοβάται το περίπλοκο εξωτερικό περιβάλλον.

13. Σχεδιασμός με μοναδικά πτερύγια ψύξης. Τα πτερύγια ψύξης του UHX1 Pro έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιούν εξαιρετική απόδοση ψύξης και να διαχέουν την θερμότητα γρήγορα για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη.

14. Μικρές διαστάσεις 125mm x 70mm x 29mm και χαμηλό βάρος 116g προσφέρουν μεγάλη ευκολία στην μεταφορά.

15. Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB 2.0 και στον φορτιστή αυλάκωση που προστατεύει από βίαια τραβήγματα.

16. Σε κάθε συσκευασία των φορτιστών φωτογραφικών μηχανών της NITECORE υπάρχει 16ψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης και κωδικός QR

Σύνδεσμος επιβεβαίωσης : <http://charger.nitecore.com/validation>

17. Χαρακτηριστικά

- Δύο θέσεων φορτιστής μπαταριών
- Συμβατός με μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών HASSELBAD system X
- Διαθέσιμη γρήγορη φόρτιση QC 2.0
- Είσοδος USB
- Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την τάση των μπαταριών, το ρεύμα φόρτισης, την ποσότητα που έχει φορτιστεί και την υγεία της μπαταρίας.
- Ανιχνεύει αυτόματα την υγεία της μπαταρίας
- Προστασία ανάποδης πολικότητας και προστασία βραχυκυκλώματος.

- Αυτόματη επιλογή της καλύτερης μεθόδου φόρτισης ανάμεσα σε CC και CV.
- Αυτόματη επιλογή για το ρεύμα φόρτισης
- Αυτόματη διακοπή με την ολοκλήρωση της φόρτισης.
- Ενεργοποιεί υπέρ αποφορτισμένες μπαταρίες με κύκλωμα προστασίας
- Συμβατός με αποθήκες ενέργειας (Power Banks), ηλιακά panel 5V και αντάπτορες ρεύματος USB
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά (PC) υλικά
- Σχεδιασμός για την καλύτερη διάχυση της θερμοκρασίας.
- Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

18. Αξεσουάρ στη συσκευασία Καλώδιο φόρτισης USB

19. Τεχνικά στοιχεία

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Είσοδος: | DC5V / 2A ή 9V / 2A |
| - Τάση εξόδου: | Θέση 1η 8,4V ±1%
Θέση 2η 8,4V ±1% |
| - Ρεύμα εξόδου:
, 800mA * 2 (Max) | Μέθοδος γρήγορης φόρτισης (QC) : 1200mA*1 (Max) |
| - Διεπαφή: | Κανονική μέθοδος: 1000mA * 1 (Max)
Είσοδος: USB
Έξοδος: Επαφές |
| - Συμβατές μπαταρίες:
System | Μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών HASSELBLAD X |
| - Συμβατά μοντέλα | X1D 50C, X1D II 50C |
| - Διαστάσεις: | 125mm x 70mm x 29mm |
| - Βάρος: | 116g |

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025