



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE USN3 Pro για SONY

€32.98

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE USN3 Pro για SONY

Φορτιστής για μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών, βιντεοκαμερών και φωτιστικών της SONY. Συμβατός με τις μπαταρίες NP-FM500H, NP-F730, NP-F750, NP-F770, NP-F970, NP-F550. Διαθέτει δύο θέσεις φόρτισης και φορτίζει από θύρα USB. Υποστηρίζει και Γρήγορη Φόρτιση (QC 2.0) με έξοδο έως και 1200mA.

Είναι ένας σύγχρονος επαγγελματικός φορτιστής που σπάει τα δεσμά και καταργεί τους περιορισμούς των φορτιστών που λειτουργούν με συνεχές ρεύμα (AC).

Χρειάζεται 3 ώρες για να φορτίσει πλήρως 2 μπαταρίες με την διαδικασία Γρήγορης Φόρτισης (QC 2.0)

Οι φορτιστές της NITECORE είναι πολύ γνωστοί για την κυρίαρχη θέση τους στην παγκόσμια αγορά φορτιστών.

Η NITECORE λειτουργεί και κατασκευάζει σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001.

Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με CE, RoHS, FCC, CEC, REACH, KC, C-TICK.

Ο USN3 Pro είναι συμβατός με πολλές πηγές ενέργειας όπως USB Adaptors, Power Banks, Solar Panels, Nitecore F2 ευέλικτο power bank.

Το έξυπνο κύκλωμα φόρτισης, ελέγχει την κατάσταση της μπαταρίας, εμφανίζει την τάση της, το ρεύμα φόρτισης, την ποσότητα φόρτισης,

και αυτόματα επιλέγει την ιδανική μέθοδο φόρτισης ανάμεσα στη CC και CV.

Η υψηλής ανάλυσης οθόνη υγρών κρυστάλλων εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο όλες τις πληροφορίες της φόρτισης.

Ο USN3 Pro έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την "υγεία" της μπαταρίας και την αναφέρει αμέσως μετά την τοποθέτησή της.

Παρουσιάζει τρεις κατηγορίες υγείας "Good" (Καλή), "Normal" (Φυσιολογική), "Poor" (Φτωχή).

Έχει επίσης την δυνατότητα να ενεργοποιεί αυτόματα υπέρ-αποφορισμένες μπαταρίες.

Προστατεύεται από ανάποδη πολικότητα και βραχυκύκλωμα.

Είναι κατασκευασμένος από πολυκαρβονικά υλικά (PC) επιβραδυντικά της φλόγας και ανθεκτικά στην φωτιά.

Ο σχεδιασμός με τα πτερύγια ψύξης επιτρέπει την γρήγορη και άμεση διάχυση της θερμότητας. Το μέγεθος και το βάρος του επιτρέπουν την μεταφορά του με ευκολία.

Στο κάτω μέρος υπάρχει ειδικός σχεδιασμός για την προστασία του καλωδίου από απότομα τραβήγματα.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται καλώδιο Γρήγορης Φόρτισης (QC 2.0)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδος: DC 5V/2A ή 9V/2A

Τάση εξόδου: Θέση 1η 8,4V $\pm 1\%$, Θέση 2η 8,4V $\pm 1\%$

Ρεύμα εξόδου: Στη λειτουργία QC: 1200mA x 1(MAX), 800mA x 2 (MAX)

Στην κανονική λειτουργία: 1000mA x 1 (MAX)

Διεπαφή: Είσοδος : USB

Έξοδος: Επαφές

Συμβατές μπαταρίες: SONY NP-FM500H, NP-F730, NP-F750, NP-F770, NP-F970, NP-F550

Συμβατά μοντέλα:

Φωτογραφικές μηχανές: SONY NP-FM500H: a99II, a77II, a99, a68

Βιντεοκάμερες: SONY NP-F730: CCD-TRV98

NP-F750: NEX-FS700, HXR-NX5N, HXR-NX100, HDR-AX2000E, FDR-AX1

NP-F770: HXR-NX3, HXR-NX5

NP-F970: NEX-FS700, NEX-FS100J, PXW-Z100, HVR-HD1000E, HDR-

AX2000E

NP-F550: UPX-2000, MVC-FD97, MVC-FDR1

Διαστάσεις: 125mm x 70mm x 29mm

Βάρος: 99,3g

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025