




## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UNK2 για NIKON

€29.76

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UNK2 για NIKON

Επαγγελματικός φορτιστής δύο θέσεων για μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών **Nikon**. Απολαύστε την απεριόριστη παροχή ενέργειας εν κινήσει.

Είναι συμβατός με την μπαταρία EN-EL15

Σας απελευθερώνει από το αίνιγμα της φόρτισης σε εξωτερικούς χώρους, σπάει τα δεσμά των τεχνικών περιορισμών που κληρονομήθηκαν από την συμβατή φόρτιση μπαταριών για φωτογραφικές μηχανές.

Η NITECORE είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά των φορτιστών για μπαταρίες Ιόντων Λιθίου (Li-ion). Συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες του ISO9001 και διαθέτει τους πιο ακριβείς εργοστασιακούς ελέγχους ποιότητας.

Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα της εταιρίας είναι όλα εγκεκριμένα από CE, RoHS, FCC, CEC, REACH, KC, C-TICK .

Ειδικά σχεδιασμένος για μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών Nikon. Διαθέτει δύο θέσεις φόρτισης. Έχοντας λάβει υπόψη τις συνήθειες των χρηστών φωτογραφικών μηχανών Nikon, ο UNK2 μπορεί να φορτίσει δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.

Δεν θα χάσετε ποτέ καμία εξαιρετική στιγμή από απώλεια ενέργειας.

Με μέγιστο ρεύμα φόρτισης που φθάνει το 1A, χρειάζεται μόνο 2 ώρες για να φορτίσει μία μπαταρία, εξασφαλίζοντας γρήγορη και αποδοτική φόρτιση.

Είναι συμβατός με πολλά είδη παροχής ενέργειας όπως αντάπτορ ρεύματος με έξοδο USB, φορητές αποθήκες ενέργειας (Power Bank), ηλιακά panel, τον φορτιστή / απο-φορτιστή F2 της NITECORE.

Ο UNK2 εκμεταλλεύεται ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης της φόρτισης. Παρακολουθεί

την κατάσταση της μπαταρίας και εμφανίζει στην οθόνη της τάση, το ρεύμα φόρτισης, την θερμοκρασία της μπαταρίας και την ποσότητα που έχει φορτιστεί. Αυτόματα, επιλέγει την ιδανικότερη μέθοδο φόρτισης ανάμεσα στην CC και CV.

Η υψηλής ανάλυσης οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες της φόρτισης.

Μόλις τοποθετηθεί η μπαταρία, ο UNK2 θα την φορτίσει με ένα αρχικό ρεύμα και αυτόματα θα ανιχνεύσει την κατάσταση της μπαταρίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η "Υγεία" της μπαταρίας ως Καλή (Good), Φυσιολογική (Normal) ή Φτωχή (Poor).

Είναι πολύ βολικός στις μετακινήσεις εξαιτίας του χαμηλού του βάρους (66g) και του περιορισμένου μεγέθους του (85mm x 50mm x 25,5mm).

Το ενσωματωμένο καλώδιο USB είναι εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να "κρύβεται" στα πλάγια του σώματος της συσκευής για εξοικονόμηση χώρου, τακτοποίηση και προστασία.

Ο UNK2 αυτόματα ενεργοποιεί υπερβολικά αποφορτισμένες μπαταρίες που προήλθαν από κακό χειρισμό ή λανθασμένη αποθήκευση.

Διαθέτει μηχανική προστασία από ανάποδη πολικότητα. Αν τοποθετηθεί λανθασμένα μία μπαταρία στη θέση φόρτισης ο UNK2 θα αποτρέψει την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης.

Είναι κατασκευασμένος από πολυκαρβονικά υλικά επιβραδυντικά της φλόγας και ανθεκτικά στη φωτιά.

### **Χαρακτηριστικά**

- Φορτιστής δύο θέσεων για μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών Nikon
- Συμβατός με τις μπαταρίες Nikon EN-EL15
- Θύρα USB
- Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την τάση, το ρεύμα φόρτισης, την θερμοκρασία της μπαταρίας, το επίπεδο της μπαταρίας και άλλες παραμέτρους.
- Ελέγχει την κατάσταση της μπαταρίας και εμφανίζει την "Υγεία" της.
- Προστασία ανάποδης πολικότητας και προστασία από βραχυκύκλωμα
- Αυτόματη επιλογή της ιδανικής μεθόδου φόρτισης ανάμεσα στη CC και στη CV
- Αυτόματη επιλογή του ρεύματος φόρτισης
- Αυτόματος τερματισμός της διαδικασίας με την ολοκλήρωσή της
- Ενεργοποιεί υπερβολικά αποφορτισμένες μπαταρίες με κύκλωμα προστασίας
- Συμβατός με Αποθήκες Ενέργειας (Power Bank), Ηλιακά Panel και αντάπτορες ρεύματος με έξοδο USB
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά (PC) υλικά
- Σχεδιασμός που πετυχένει την βέλτιστη διάχυση της θερμοκρασίας.
- Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Είσοδος: DC 5V / 2A
- Τάση εξόδου: Θέση πρώτη (1) 8,4V  $\pm$ 1%  
Θέση δεύτερη (2) 8,4V  $\pm$ 1%
- Ρεύμα εξόδου: 1000mA (MAX)
- Τύπος εισόδου: USB
- Τύπος εξόδου: Επαφές
- Συμβατός τύπος μπαταρίας: Μπαταρία φωτογραφικών μηχανών Nikon EN-EL115
- Συμβατός με τα μοντέλα: Nikon D500, Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D850, Nikon D7000, Nikon, D7100, Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon 1V1, Nikon V1,
- Μέγεθος: 85mm x 50mm x 25,5mm
- Βάρος: 66g

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025