



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE ULM10 Pro για Leica

€56.37

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE ULM10 Pro για Leica

Γρήγορος φορτιστής δύο θέσεων για μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών LEICA, συμβατός με τον τύπο μπαταριών BP-SCL5.

Διαθέσιμη γρήγορη φόρτιση (QC 2.0) με έξοδο 1200mA. Χαρείτε την ατελείωτη παροχή ενέργειας όταν βρίσκεστε σε κίνηση.

Απελευθερωθείτε από την δύσκολη κατάσταση της φόρτισης σε εξωτερικό χώρο και χαλαρώστε από τους τεχνικούς περιορισμούς του εναλλασσόμενου ρεύματος στην συμβατική μέθοδο φόρτισης μπαταριών φωτογραφικών μηχανών.

Με ρεύμα φόρτισης που φθάνει τα 1200 mA σε μία θέση φόρτισης χρειάζεται μόλις 4 ώρες για να φορτίσει πλήρως 2 μπαταρίες. Μπορεί να φορτίζει ταυτόχρονα δύο μπαταρίες με ρεύμα 800mA και μία μπαταρία μόνη της με ρεύμα 1200mA.

Η NITECORE είναι γνωστή για την κυρίαρχη θέση της στην παγκόσμια αγορά φορτιστών. Λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ISO9001, με τους πιο λεπτομερείς ελέγχους ποιότητας στην παραγωγή. Τα προϊόντα που βρίσκονται κάτω από την επωνυμία της NITECORE είναι πιστοποιημένα με CE, RoHS, FCC, CEC, REACH, KC, C-TICK από έναν διαπιστευμένο φορέα εξασφαλίζοντας την παροχή αποτελεσματικής λύσης.

Είναι συμβατός με πολλούς τύπους πηγών ενέργειας όπως ηλιακά panel, μετασχηματιστές με έξοδο USB. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με τον NITECORE F2 που λειτουργεί και ως ευέλικτη αποθήκη ενέργειας (Power Bank).

Είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες των φωτογραφικών μηχανών LEICA. Έχοντας λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνήθειες των χρηστών φωτογραφικών μηχανών LEICA, δύο μπαταρίες LEICA MR-SCL5 μπορούν να εισαχθούν ταυτόχρονα στον ULM10PRO. Δεν θα υπάρξει πλέον απώλεια καμίας όμορφης στιγμής εξαιτίας έλλειψης ενέργειας.

Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης της φόρτισης από USB επιλέγει αυτόματα την μέθοδο φόρτισης. Ο ULM10PRO επωφελείται του έξυπνου συστήματος διαχείρισης της φόρτισης. Παρακολουθεί την κατάσταση της μπαταρίας, εμφανίζει την τάση της μπαταρίας, το ρεύμα φόρτισης και την ποσότητα που έχει φορτιστεί και αυτόματα προσαρμόζεται για την βέλτιστη φόρτιση με μία από τις μεθόδους φόρτισης CC και CV.

Η υψηλής ευκρίνειας οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες της φόρτισης. Υγεία της μπαταρίας, Ρεύμα φόρτισης, Ποσότητα που έχει φορτιστεί, Τάση της μπαταρίας, Επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας.

Ανίχνευση της υγείας της μπαταρίας. Μόλις εισαχθεί η μπαταρία, ο ULM10PRO θα την φορτίσει με ένα αρχικό ρεύμα και αυτόματα θα ανιχνεύσει την κατάσταση της. Η οθόνη θα παρουσιάσει την υγεία της ως Καλή (Good), Φυσιολογική (Normal), Αδύναμη (Poor)

Ενεργοποίηση υπερβολικά αποφορτισμένων μπαταριών. Ο ULM10PRO ενεργοποιεί αυτόματα υπερβολικά αποφορτισμένες μπαταρίες εξαιτίας λανθασμένης αποθήκευσης ή κακής χρήσης.

Προστασία ανάποδης πολικότητας και βραχυκυκλώματος. Ο ULM10PRO χρησιμοποιεί ένα μηχανικό σύστημα προστασίας ανάποδης πολικότητας. Εάν εισαχθεί λανθασμένα μία μπαταρία στην θέση φόρτισης ή αν εισαχθεί μία μη-συμβατή μπαταρία, το σύστημα θα αποτρέψει την εκκίνηση της διαδικασίας της φόρτισης.

Κατασκευασμένος από ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά υλικά. Δεν φοβάται το περίπλοκο εξωτερικό περιβάλλον.

Σχεδιασμός με μοναδικά πτερύγια ψύξης. Τα πτερύγια ψύξης του ULM10PRO έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιούν εξαιρετική απόδοση ψύξης και να διαχέουν την θερμότητα γρήγορα για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη.

Μικρές διαστάσεις 125mm x 70mm x 29mm και χαμηλό βάρος 95g προσφέρουν μεγάλη ευκολία στην μεταφορά.

Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB 2.0 και στον φορτιστή αυλάκωσης που προστατεύουν από βίαια τραβήγματα.

Χαρακτηριστικά

- Δύο θέσεων φορτιστής μπαταριών
- Συμβατός με μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών Leica BP-SCL5
- Διαθέσιμη γρήγορη φόρτιση (QC) 2.0
- Είσοδος USB
- Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την τάση των μπαταριών, το ρεύμα φόρτισης, την ποσότητα που έχει φορτιστεί και την υγεία της μπαταρίας.
- Ανιχνεύει αυτόματα την υγεία της μπαταρίας
- Προστασία ανάποδης πολικότητας και προστασία βραχυκυκλώματος.
- Αυτόματη επιλογή της καλύτερης μεθόδου φόρτισης ανάμεσα σε CC και CV.
- Αυτόματη επιλογή για το ρεύμα φόρτισης
- Αυτόματη διακοπή με την ολοκλήρωση της φόρτισης.
- Ενεργοποιεί υπέρ αποφορτισμένες μπαταρίες με κύκλωμα προστασίας
- Συμβατός με αποθήκες ενέργειας (Power Banks), ηλιακά panel 5V και αντάπτορες ρεύματος USB

- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά (PC) υλικά
- Σχεδιασμός για την καλύτερη διάχυση της θερμοκρασίας.
- Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

Αξεσουάρ στη συσκευασία
Καλώδιο φόρτισης USB

Τεχνικά στοιχεία

- Είσοδος: DC5V / 2A ή 9V / 2A
- Τάση εξόδου: Θέση 1η 8,25V ±1% Θέση 2η 8,25V ±1%
- Ρεύμα εξόδου: Μέθοδος γρήγορης φόρτισης (QC) : 1200mA*1 (Max) ,
800mA * 2 (Max)
Κανονική μέθοδος: 700mA * 1 (Max)
- Διεπαφή: Είσοδος: USB
Έξοδος: Επαφές
- Συμβατές μπαταρίες: Μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών Leica BP-SCL5
- Συμβατά μοντέλα NP-FZ100: M10
- Διαστάσεις: 125mm x 70mm x 29mm
- Βάρος: 97,5g

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025