




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE L series LR12 Black

€50.40

Αγορά



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE L series LR12 Black

Νέας σχεδίασης φορητός Φακός-Φαναράκι με εκτεινόμενο διαθλαστή.

Καινοτόμος σχεδιασμός σε μορφή κραγιόν που βασίστηκε στο αρχικό σχέδιο του LA10 που είχε κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία.

Έχει διπλή ισοδύναμη λειτουργία. Όταν ο διαθλαστής είναι εκτεταμένος λειτουργεί ως φαναράκι κάμπινγκ. Όταν ο διαθλαστής είναι μαζεμένος λειτουργεί ως φακός χειρός.

Με το ενσωματωμένο LED CREE XP-L HD V6 η ισχύς της δέσμης φθάνει τα 1000 Lumens και ο συνδυασμός της τεχνολογίας ψηφιακών οπτικών ακριβείας με την κρυστάλλινη επίστρωση προσφέρουν μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 6900κεριά και μέγιστη απόσταση τα 166 μέτρα.

Όταν ο διαθλαστής είναι εκτεταμένος ο πλούσιος φωτισμός του πλημμυρίζει το περιβάλλον σε 360 μοίρες χωρίς να αφήνει κανένα σκοτεινό σημείο.

Για να μπορεί να προσφέρει τον φωτισμό του χωρίς να τον κρατά ο χρήστης διαθέτει δύο επιλογές στερέωσης. Μία μαγνητική βάση που του επιτρέπει να “προσκολλάται” σε μεταλλικές επιφάνειες. Έναν μεταλλικό κρίκο που βοηθά το κρέμασμα του ή την προσάρτηση του σε άλλα αντικείμενα.

Λειτουργεί με την χρήση μίας μπαταρίας 18650 (δεν περιλαμβάνεται) ή 2 μπαταρίες CR123 (δεν περιλαμβάνονται) και η διάρκεια λειτουργίας του μπορεί να φθάσει τις 900 ώρες.

Με ολικό μήκος 106,2 mm διάμετρο σωλήνα 26,9 mm και βάρος 78,5g είναι απόλυτα

φορητός.

Διαθέτει 4 επίπεδα φωτεινότητας και μία ειδική φωτεινότητας. Σφίξτε το καπάκι ουράς για να ενεργοποιηθεί ο φακός και ξεσφίξτε το για να απενεργοποιηθεί.

Παρέχει σταθερή φωτεινότητα χωρίς αναβοσβήματα που προκαλούν κούραση.

Η εσωτερική μονάδα Εξελιγμένου Ελέγχου της Θερμοκρασίας ρυθμίζει την ένταση σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος ώστε να διατηρείται η μέγιστη απόδοση.

Ανθεκτική κατασκευή από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας με φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII.

Είναι αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IPX8 (υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος).

Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Χαρακτηριστικά

– Σχεδιασμός 2 σε 1 Φακός-Φαναράκι

– Ενσωματωμένος εκτεινόμενος διαθλαστής επιτρέπει στον LR12 να λειτουργεί ως φακός και ως φαναράκι.

– Χρησιμοποιεί ένα LED CREE XP-L HD V6 για να εκπέμψει μέγιστή ισχύ που φθάνει τα 1000 Lumens

– Η Τεχνολογία κρυστάλλινης επίστρωσης με την τεχνολογία Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας για απόδοση χωρίς προηγούμενο

– Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 6900 κεριά και απόσταση στα 166 μέτρα.

– Υψηλής αποδοτικότητας σταθερό κύκλωμα παρέχει ομαλή δέσμη χωρίς αναβοσβήματα και με μέγιστη διάρκεια που φθάνει και τις 900 ώρες

– 4 επίπεδα φωτεινότητας και μία ειδική

– Μονάδα εξελιγμένου ελέγχου θερμοκρασίας

– Προστασία ανάποδης πολικότητας

– Σκληρό εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντι ανακλαστική επίστρωση

– Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας και φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII

– Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IPX8 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)

– Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και 1 μέτρο ύψος

– Μαγνητική βάση και ικανότητα στήριξης στην ουρά του.

Διαστάσεις

– Μήκος 106,2 mm

– Διάμετρος σωλήνα 26,9 mm

– Βάρος 78,5 g

Αξεσουάρ στη συσκευασία

Λουράκι καρπού, Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος «Ο»

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60 μήνες

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025