



Γάντια Mechanix Fastfit - Insulated

€18.15

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Γάντια Mechanix Fastfit - Insulated

Ζεστάνετε το φορητό, αφαιρέστε τον πάγο από τα τζάμια και βρείτε ένα ζευγάρι γάντια MECHANIX FastFit® Insulated για να ξεκινήσετε την δουλειά σας τις κρύες ημέρες του χειμώνα.

Ένα άνετο στρώμα από ύφασμα fleece καλύπτει εσωτερικά όλο το γάντι και μονώνει τα χέρια από τον έντονο κρύο αέρα. Το FastFit® Insulated είναι ένα αρκετά ελαφρύ ζευγάρι γάντια που χωρά στην τσέπη του μπουφάν και ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολα στην τοποθέτηση τους εξαιτίας της ελαστικής τους μανσέτας. Το αδιάβροχο ελαστικό ύφασμα **SoftShell™** κρατά το πίσω μέρος των χεριών στεγνό και αποτρέπει τον αέρα να εισέρχεται κατά την διάρκεια εργασίας στο κρύο. Η παλάμη δύο περιοχών με εσωτερική επένδυση από ύφασμα fleece διαθέτει ανθεκτικό συνθετικό δέρμα ώστε να προσαρμόζεται σε πληθώρα εργασιών.

Μείνετε συνδεδεμένοι με τις οθόνες των ηλεκτρονικών σας συσκευών διότι τα γάντια διαθέτουν την τεχνολογία **TouchTec®** στον αντίχειρα και τον δείκτη έτσι ώστε να μην χρειάζεται να βγούν τα γάντια κατά την χρήση των οθονών αφής.

Χαρακτηριστικά

- Ένα άνετο στρώμα από ύφασμα Fleece 230g καλύπτει όλο το εσωτερικό των γαντιών
- Αδιάβροχο και αντιανεμικό ύφασμα SoftShell™
- Ελαστική μανσέτα νεοπρενίου για ευελιξία στο "Βάλε-Βγάλε"
- Νάιλον επικάλυψη στις αρθρώσεις παρέχει αντοχή στην τριβή.
- Διαθέτει τεχνολογία TouchTec® στον αντίχειρα και τον δείκτη που επιτρέπει την χρήση οθονών αφής.
- Μικρό μαλακό ύφασμα Fleece στον αντίχειρα.

- Ενισχυμένη περιοχή του αντίχειρα για πρόσθετη ανθεκτικότητα.
- Το ύφασμα κυκλώνει όμορφα ανάμεσα στα δάχτυλα για μεγάλη άνεση.
- Ύφασμα fleece με επένδυση συνθετικού δέρματος παρέχει αντοχή στην τριβή.
- Ανατομικά σχεδιασμένη παλάμη δύο περιοχών αποτρέπει το μάζεμα του υφάσματος.
- Το αφαιρούμενο ελατηριωτό κλιπ βοηθά ώστε τα γάντια να παραμένουν οργανωμένα.
- Πλένονται στο πλυντήριο

Προτεινόμενη Χρήση:

- Εργασίες σε κρύο περιβάλλον

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025