



Ωτοασπίδες - Ακουστικά Επικοινωνίας EARMOR M32X- MARK-3, Coyote Brown

€378.95

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ωτοασπίδες - Ακουστικά Επικοινωνίας EARMOR M32X-MARK-3, Coyote Brown

Οι M32X-Mark3 MilPro είναι ένα νέο μοντέλο Ωτοασπίδων-Ακουστικών επικοινωνίας που μπορεί να προστατεύσει την ακοή και να βελτιώσει την επίγνωση της κατάστασης και την επικοινωνία σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Με τις πιο προηγμένες λειτουργίες και επίπεδα, μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά σενάρια για ακρόαση του περιβάλλοντος.

Διαθέτουν τους νέους αρθρωτούς βραχίονες στήριξης σε κράνος (M16) που επιτρέπουν την κατά 360° μοίρες περιστροφή των ακουστικών ώστε να παραμένουν στο πίσω μέρος του κράνους όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Συνοδεύεται επίσης και από το ειδικό στεφάνι (M14) που επιτρέπει την χρήση τους χωρίς κράνος.

Οι M32X Mark3 διαθέτουν ένα ρυθμιζόμενο γωνιακό μικρόφωνο και καλώδιο επικοινωνίας Nexus TP120 Kevlar, το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε εξοπλισμό επικοινωνίας μέσω των EARMOR M51 / 52 PTT

(ή του NATO τυπικού στρατιωτικού προτύπου PTT) για την ολοκλήρωση της λειτουργίας μετάδοσης πληροφοριών.

Χαρακτηριστικά

- Εξοπλισμένες το ειδικό αρθρωτό μπράτσο M16 που επιτρέπει την προσαρμογή τους σε κράνος με ράγες ARC και την περιστροφή τους κατά 360° μοίρες
- Απλοποιημένη λειτουργία, το ακουστικό μπορεί να περιστραφεί στις πλευρές και στο πίσω μέρος του κράνους για να αφήσει ελεύθερο όλο το πλαϊνό μέρος του κεφαλιού.
- Συνοδεύεται από το έλασμα κεφαλής M14 με αφαιρούμενο ύφασμα M62 ώστε να μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που φοριούνται.

- Οι βραχίονες είναι κατασκευασμένοι από υλικό ABS που είναι ελαφρύ και ισχυρό
- Η αναβαθμισμένη αρθρωτή σχεδίαση μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά συστήματα ανάρτησης
- 5 ρυθμιζόμενες επιλογές λειτουργίας ήχου, που επιτρέπουν την καλύτερη προσαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα
- Πολύ γρήγορος χρόνος απόκρισης, μικρότερος από 1ms για την αποφυγή τυχόν θορύβων.
- Η θωράκιση EMI / RFI σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε με στρατιωτικά πρότυπα MIL-STD-416
- Πλαστικό περίβλημα ABS 3 mm πάχους υψηλής αντοχής που σχηματίζεται από ενσωματωμένη αντίστροφη χύτευση, ελαφρύ και ανθεκτικό.
- Λειτουργεί με μπαταρίες AAA 2x1.5V, περίπου 400 ώρες χρόνο αναμονής
- Μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης 4 ωρών και ενημέρωση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
- Το αποσπώμενο μικρόφωνο για τις M32X Mark3 μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνήθειες χρήσης
- Οι M32X Mark3 είναι εξοπλισμένες με στρατιωτικό συνδετήρα Nexus TP-120 U-174 (NATO STD) για PTT
- Μαξιλάρια αυτιών σιλικόνης που σφραγίζουν το αυτί είναι άνετα και ταιριάζουν στο σχήμα του προσώπου, αποτρέπουν τη διαρροή ήχου, αποτρέπουν αποτελεσματικά τον ιδρώτα και είναι κατάλληλα για μακροχρόνια χρήση.
- Ανθεκτικό στο νερό με βαθμολογία IP67
- Περιβαλλοντική συμβατότητα σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμών MIL-STD-810G
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα CE / RoSH / FCC και τα πιστοποιητικά για εξοπλισμούς ατομικής προστασίας ακοής.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025