



## Μάσκα Προστασίας Αναπνοής Gumárny Zubří CM-6M με Φίλτρο NBC-3/SL και Παγούρι

€169.35

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Η μάσκα προστασίας αναπνοής **Gumárny Zubří CM-6M** είναι ένας νέος τύπος προστατευτικής μάσκας πλήρους προσώπου που προορίζεται για χρήση από την αστυνομία, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τις μονάδες πολιτικής προστασίας και τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και για βιομηχανική χρήση κ.λπ. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο φίλτρο ή αναπνευστική συσκευή, προστατεύει το πρόσωπο και τα αναπνευστικά όργανα του χρήστη από τοξικά αέρια, αερολύματα και ατμούς, βιολογικούς παράγοντες και ραδιενεργά σωματίδια.

Έρχεται με τσάντα μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει ιμάντα ώμου και θηλιές για πέρασμα σε ζώνη ή γιλέκο μάχης.

**Περιλαμβάνει** σύστημα πόσης νερού το οποίο ενεργοποιεί την ασφαλή διαδικασία ενυδάτωσης του χρήστη από ένα ειδικό πλαστικό παγούρι 0,8lt (περιλαμβάνεται στην τιμή) όταν αυτός βρίσκεται σε μολυσμένα περιβάλλοντα.

Τέλος, στην τιμή **περιλαμβάνεται** ένα φίλτρο τύπου NBC-3/SL. Το κάνιστρο φίλτρου σε συνδυασμό με τη **μάσκα προστασίας αναπνοής Gumárny Zubří CM-6M**, παρέχουν αξιόπιστη προστασία των διόδων αέρα από ένα ευρύ φάσμα επιβλαβών και εξαιρετικά τοξικών ουσιών συμπεριλαμβανομένων όλων των γνωστών παραγόντων ΧΒΡΠ. Τα φίλτρα παράγονται με τυπικά στρογγυλά σπειρώματα σύμφωνα με το STANAG 4155 (EN 148- 1) - Rd 40x1/7" ή GOST 8762-75 - 40x4 mm.

## Χαρακτηριστικά:

- Πανοραμική προσωπίδα για καλύτερο οπτικό πεδίο.
- Αντιθαμπωτική κατασκευή της εσωτερικής μάσκας.
- Το φίλτρο μπορεί να συνδεθεί και από τις 2 πλευρές.
- Ιμάντες πρόσδεσης στο κεφάλι 6 σημείων για τέλεια στεγανότητα.

## Άνεση χρήστη:

- Η προηγμένη κατασκευή της άκρης στεγανοποίησης εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο.
- Το υλικό προσώπου επιτρέπει τη χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες.
- Ένα universal μέγεθος (OSFA). Ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα ενηλίκων, εκτός από τα εξαιρετικά μικρά πρόσωπα.
- Οι ιμάντες για το σύστημα πρόσδεσης κεφαλής από ύφασμα παρέχει άνετη χρήση της μάσκας.

## Αξιοπιστία λειτουργίας:

- Εγγυημένη για χρήση στο εύρος θερμοκρασίας από  $-30^{\circ}\text{C}$  έως  $+70^{\circ}\text{C}$
- Η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον με περιεκτικότητα σε οξυγόνο του αέρα σε τουλάχιστον 17% όγκο
- Το καουτσούκ βρωμουτυλίου παρέχει εξαιρετική αντοχή στη διείσδυση των παραγόντων ΧΒΡΠ

## Επικοινωνία:

- Η υψηλής ποιότητας μεμβράνη εισαγωγής ομιλίας επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία σε πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας

## Φιλτράρισμα:

- Τύπος σπειρωμάτων σύνδεσης φίλτρου – Rd 40x1/7” σύμφωνα με το EN148-1 (πρότυπο NATO).
- Δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρου είτε στην αριστερή, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της μάσκας.
- Η περίοδος χρήσης περιορίζεται από την απόδοση του τοποθετημένου τύπου φίλτρου. Αυτό μπορεί να προωθηθεί με την αντικατάσταση του εφεδρικού φίλτρου κατά τη χρήση.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά CM-6:

- Βάρος: 560 g
- Χρώμα: Μαύρο
- Αριθμός μεγεθών: 1
- Αποτελεσματικό οπτικό πεδίο: 77 % (EN 136 min.70 %)
- Διόφθαλμο οπτικό πεδίο: 84 % (EN 136 min.80 %)
- Σπείρωμα σύνδεσης φίλτρου: Rd 40 x 1/7” acc. ( EN 148-1) STANAG
- Στεγανότητα: max. 100 Pa/min. under vacuum 1 kPa
- Περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα του εισπνεόμενου αέρα: Max. 0,9 %
- Κατανοητότητα ομιλίας: Min. 95 %
- Λειτουργική αξιοπιστία: Από  $-30^{\circ}\text{C}$  μέχρι και  $+70^{\circ}\text{C}$
- Υγρασία αποθήκευσης: < 80 %

## Υλικά:

- Facepiece: Καουτσούκ βρωμουτυλίου, μη ερεθιστικό

- Εσωτερική μάσκα (nosecup): Φυσικό καουτσούκ / Σιλικόνη, μη ερεθιστικό
- Προσωπίδα: Πολυκαρβονική
- Πλαίσια προσωπίδας: Πολυαμίδιο PA 6
- Σώμα εισόδου ομιλίας: Polyoximetylén POM
- 6 σημεία πρόσδεσης στο κεφάλι με πλαστικές πόρπες: buckles Rubber-textile

### **Αντίσταση αναπνοής:**

- inhalation resistance at 30 l/ min: Max. 30 Pa (EN 136 max. 50 Pa)
- inhalation resistance at 95 l/ min: Max. 100 Pa (EN 136 max. 150 Pa)
- exhalation resistance at 30 l/ min: Max. 60 Pa

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025