




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU06MI

€28.95

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU06MI

001. Μικρός Υπέρυθρος σημαντήρας, Στρατιωτική έκδοση

- Τέσσερις (4) πηγές φωτισμού
- Εννέα (9) τρόποι λειτουργίας
- Πολύ μικρή κατασκευή
- Υπέρυθρος φωτισμός, Κόκκινος Φωτισμός, Πράσινος Φωτισμός, Μπλε Φωτισμός

002. Σημαντήρας IFF

Ως ένα ευαίσθητο εργαλείο για IFF (Αναγνώριση φίλων ή εχθρών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διοίκηση και τον έλεγχο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για τον διαχωρισμό μεταξύ φίλων και εχθρικών δυνάμεων με την χρήση συσκευών νυχτερινής όρασης.

003. Ανάπτυξη ομάδων επιβολής του νόμου.

Καθώς η οπτική αναγνώριση εφαρμόζεται στις ομάδες επιβολής του νόμου, τα χρώματα του σημαντήρα είναι τα κατάλληλα για να καταδείξουν τις διαφορετικές ομάδες ή τις διαφορετικές θέσεις μελών ομάδων, με μεγάλη ταχύτητα.

004. Εννέα τρόποι φωτισμού με την χρήση των τεσσάρων φωτισμών

- Κόκκινο σταθερά αναμμένο
- Κόκκινο που αναβοσβήνει
- Πράσινο σταθερά αναμμένο
- Πράσινο που αναβοσβήνει
- Μπλε σταθερά αναμμένο
- Μπλε που αναβοσβήνει
- Υπέρυθρο σταθερά αναμμένο
- Υπέρυθρο που αναβοσβήνει
- Εναλλασσόμενο Κόκκινο-Μπλε (Αστυνομίας)

005. Οι επιλογές φωτισμού με τον υπέρυθρο φωτισμό, συνοδεύονται από δόνηση

- Υπέρυθρος φωτισμός σταθερά αναμμένος: Μία δόνηση
- Υπέρυθρος φωτισμός που αναβοσβήνει : Δύο δονήσεις
- Απενεργοποίηση Υπέρυθρου Φωτισμού: Δόνηση για 1 δευτερόλεπτο

006. Φωτισμοί – Σταθερά αναμμένοι

Με αυτές τις επιλογές φωτισμού, ο NU06MI θα μεταμορφωθεί σε συμπληρωματική πηγή φωτισμού

- Ο Πράσινος φωτισμός παρέχει 8 Lumens
- Ο Κόκκινος φωτισμός παρέχει 3 Lumens
- Ο Μπλε φωτισμός παρέχει 2 Lumens

007. Βελτιωμένη χωρητικότητα κατά 108%

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χωρητικότητα 250mAh που παρέχει 75 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας

* Ο NU05 έχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χωρητικότητα 120mAh

008. Ο ενσωματωμένος αντάπτορας για ράγες ARC

Τοποθετείτε άμεσα σε κράνη με ράγες ARC γρήγορα και με ασφάλεια.

- Τραβήξτε προ τα επάνω το κλιπ για να το τοποθετήσετε στο κράνος
- Απελευθερώστε το κλιπ για να το ασφαλίσετε.

009. Εξαιρετικά μικρό μέγεθος με Πολυκατευθυντική σήμανση

Μηδενική παρενόχληση στα κράνη, τα γυαλιά και άλλα αξεσουάρ

Διαστάσεις: 29,5mm x 29,5mm x 25,4mm

Βάρος: 16,7g (Η βάση δεν περιλαμβάνεται)

010. Τρεις πολύ ελαφρές βάσεις περιλαμβάνονται στη συσκευασία

- Μαγνητική βάση με προσαρμογή τύπου βέλκρο
- Για την στήριξη σε σιδηρο-μαγνητικές επιφάνειες
- Κυρτή βάση για προσαρμογή σε κράνη
 - Βάση στήριξης σε συστήματα ανάρτησης MOLLE
- Συμβατή με γιλέκα και σακίδια

011. Λειτουργία με ένα μοναδικό κομβίο

Φιλικό για χρήση με γάντια σε επιχειρησιακές ή εξωτερικές δραστηριότητες

Με το μοναδικό αυτό κομβίο ο χρήστης έχει πρόσβαση στις εννέα λειτουργίες με τα τέσσερα είδη φωτισμού.

012. Επαναφορτίζεται από θύρα USB-C

Η θύρα USB-C επιτρέπει την φόρτιση χωρίς να έχει φορά σύνδεσης

Η εσωτερική αδιάβροχη σχεδίαση το καθιστά άφοβο από την βροχή και τις πιτσιλιές.

013. Έχει δυνατότητα συνεχούς τροφοδοσίας από συσκευές παροχής ενέργειας με θύρες USB

Απολαύστε την ανεξάντλητη παροχή ενέργειας κατά την έξοδο σας ακόμα και κατά την διάρκεια της φόρτισης

έτσι ώστε να αποφύγετε την έλλειψη ενέργειας.

014. Μνήμη λειτουργίας

Όταν ενεργοποιείται ξανά, θα ανάψει αυτόματα στην τελευταία λειτουργία στην οποία βρισκόταν πριν απενεργοποιηθεί.

015. Ενδεικτική λυχνία ισχύος

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα το κομβίο ισχύος:

– Τριπλό αναβόσβημα της λυχνίας καταδεικνύει ότι η ισχύς της μπαταρίας βρίσκεται πάνω από το 50%

– Διπλό αναβόσβημα της λυχνίας καταδεικνύει ότι η ισχύς της μπαταρίας βρίσκεται κάτω από το 50%

– Μονό αναβόσβημα της λυχνίας καταδεικνύει ότι η ισχύς της μπαταρίας βρίσκεται κάτω από το 10%

016. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Βαθμολογημένος με IP66

Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο

017. Πίνακας σύγκρισης ανάμεσα στα μοντέλα σημαντήρων της NITECORE

– NU05

– NU05Mi

– NU06LE

– NU06Mi

– NU07LE

018. Πίνακας τεχνικών στοιχείων χρήσης ανάλογα με το είδος φωτισμού

019. Χαρακτηριστικά

– Ενσωματώνει Τέσσερα 4 x Leds Υψηλής απόδοσης

– Διαθέτει Υπέρυθρο Φωτισμό με μήκος κύματος 940nm, Κόκκινο φωτισμό, Πράσινο φωτισμό, Μπλε φωτισμό

με συνολικά 9 επιλογές φωτισμού

– Ο ένας και μοναδικός διακόπτης λειτουργίας επιτρέπει την χρήση του με γάντια

– Τροφοδοτείται από μία ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χωρητικότητα 250mAh που μπορεί να

παρέχει ενέργεια έως και 75ώρες.

– Διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης με θύρα εισόδου USB-C

– Διαθέτει αντάπτορα για προσαρμογή σε ράγες κράνους ARC και συνοδεύεται από 3 ελαφρές βάσεις για την προσαρτηση

με πολλούς τρόπους.

- Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά
- Ανθεκτικό σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025