



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ USB, NITECORE UA66Q desktop adaptor, 5V/10A, 68w Max, High speed charging

€44.27

[Αγορά](#)



Περιγραφή

001. Επιτραπέζιος αντάπτορας με έξι (6) θύρες USB και λειτουργία γρήγορης φόρτισης (QC)

- Γρήγορη φόρτιση με 68 watt !
- Έχει δυνατότητα εξόδου γρήγορης φόρτισης QC 3.0
- Ταυτόχρονη πλήρη έξοδο και στις 6 θύρες !

002. Δυνατότητα γρήγορης φόρτισης QC 3.0 και QC 2.0

Ιδανικός για τις συσκευές μεγάλης χωρητικότητας που πλέον κυριαρχούν

003. Παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη φόρτιση

Για παράδειγμα, σε ένα smartphone Huawei P20 για μία περίοδο 30 λεπτών η φόρτιση της μπαταρίας φθάνει σε ποσοστό :

- Από έναν απλό φορτιστή 5V/1A στο 16%
- Από έναν απλό φορτιστή 5V/2A στο 27%
- Από τον UA66Q με 9V/2A στο 50%

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι μόνο για αναφορά και μπορεί να διαφέρουν σε χρήση στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας διαφορετικών

περιβαλλοντικών συνθηκών ή / και διαφορετικής κατάστασης λειτουργίας της συσκευής.

004. Παρέχει ταυτόχρονα και στις έξι (6) θύρες του, ρεύμα για αντίστοιχες συσκευές. Κάθε θύρα φόρτισης διαθέτει έναν ανεξάρτητο ισχυρό φορτιστή που παρέχει σταθερή

έξοδο ρεύματος. Έτσι μπορούν έξι (6) συσκευές να φορτίζονται ανεξάρτητα και ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χώρος με την κατάληψη μόνο μίας πρίζας.

005. Εκπληκτική απόδοση που φθάνει τα 68 watt !

Το ενσωματωμένο έξυπνο σύστημα διαχείρισης USB , υιοθετεί αυτόματα το βέλτιστο ρεύμα φόρτισης σύμφωνα με τις εξωτερικές συσκευές και εγγυάται μία ασφαλή και σταθερή διαδικασία φόρτισης.

006. Πολύ ισχυρή συμβατότητα

Τελειοποιημένος ώστε να ταιριάζει με κάθε συσκευή που βρίσκεται στο προσκήνιο από smartphones Android / iOS , tablets

καθώς και κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιεί USB για την φόρτιση της.

007. Διαθέτει πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας

- Προστασία υπερβολικής τάσης στην Είσοδο και στην Έξοδο.
- Προστασία υπερβολικού ρεύματος στην είσοδο και στην Έξοδο
- Προστασία βραχυκυκλώματος
- Προστασία ανάποδης πολικότητας
- Προστασία αυτόματης διακοπής
- Αντιστατική προστασία

008. Κατασκευασμένος από ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά (PC) υλικά

Τα υψηλής ποιότητας υλικά παρέχουν ένα στιβαρό και ανθεκτικό στα χτυπήματα κέλυφος που μεγιστοποιεί την διάρκεια ζωής της συσκευής

009. Είναι εγκεκριμένος από πολλά παγκόσμια πιστοποιητικά FC, CE, ROHS κ.α.

010. Συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ρεύματος

011. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδος: 100 – 240V ~ 50/601Hz 1.5A (MAX)

Έξοδος στις θύρες USB 5V : 5V-10A (2A μέγιστο στην κάθε θύρα), 50W Μέγιστο

Έξοδος στις θύρες QC 3.0 : 5V-2A / 9V-2A / 12V-1,5A , 18W Μέγιστο

Συνολικά 68W Μέγιστο

Διαστάσεις: 102,2mm x 80,4mm x 28,7mm

Βάρος: 222 g

012. Καλύπτεται από εγγύηση αντικατάστασης εντός 15 ημερών από την αγορά του και 18 μηνών δωρεάν επισκευής εντός 18 μηνών.

Χαρακτηριστικά
