




## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE Tiny Monster TM20K, 20.000Lumens

€289.52

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE Tiny Monster TM20K, 20.000Lumens

001. Νικητής του βραβείου RED DOT 2022, ο νέος Επιχειρησιακός Φακός Αναζήτησης της NITECORE με την εξαιρετικά μεγάλη ισχύ των 20.000 Lumens

- Διαθέτει καινοτόμο σύστημα λειτουργίας
- Μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το ένα χέρι
- Επαναφορτίζει τις μπαταρίες του από θύρα USB-C
- Αμφιδέξιος επιχειρησιακός διακόπτης
- Ενιαίο σώμα κατεργασμένο με την μέθοδο CNC
- Ενσωματωμένες 2 μπαταρίες ιόντων λιθίου 21700

002. Πολύ υψηλής απόδοσης επιχειρησιακός φακός αναζήτησης με γρήγορη πρόσβαση στην πιο ισχυρή φωτεινότητα.

NITECORE TM20K , ο νικητής του βραβείου RED DOT για το 2022

003. Εκτυφλωτικός φωτισμός με τα 20.000 Lumens

Είναι ιδανικός για Αυτό-άμυνα, Αναζήτηση, Διάσωση και έκτακτη ανάγκη

004. Διαθέτει 19 LED CREE XP-L2

Η μέγιστη ένταση του φωτισμού φθάνει τα 22200 κεριά και

Η μέγιστη απόσταση της δέσμης τα 290 μέτρα.

005. Κρατάτε στην παλάμη του ενός χεριού σας 20.000 Lumens !

Βάρος: 422g

Μήκος: 145,5mm

Διάμετρος κεφαλής: 50mm

Διάμετρος ουράς: 50mm

006. Διαθέτη την λειτουργία Turbo Read™ – Άμεσος φωτισμός με την πιο ισχυρή ένταση

Στιγμιαία πρόσβαση στην πιο ισχυρή ένταση φωτισμού με τα 20.000 Lumens

Επιτρέπει μια απότομη ενόχληση στον αντίπαλό σας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας

007. Επιχειρησιακή απόδοση χωρίς προηγούμενο !

– Αναζήτηση σε εξωτερικό περιβάλλον

– Αναζήτηση σε βιομηχανικό περιβάλλον

– Αυτοάμυνα

– Διάσωση

– Αναζήτηση σε εσωτερικούς χώρους

008. Διαθέτει διακόπτη εναλλαγής της μεθόδου λειτουργίας

– Λειτουργία κλειδώματος

– Ημερήσια λειτουργία

– Επιχειρησιακή λειτουργία

009. Μεταλλικός διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στην ουρά του.

Διακόπτης επιλογών για εναλλαγή ανάμεσα στα 4 επίπεδα φωτισμού, στον

συγκεντρωτικό φωτισμό και τον διάχυτο φωτισμό

– Πολύ χαμηλή ένταση φωτισμού με 320 Lumens

– Χαμηλή ένταση φωτισμού με 1000 Lumens

– Μεσαία ένταση φωτισμού με 1900 Lumens

– Υψηλή ένταση φωτισμού με 3100 Lumens

– Συγκεντρωτικός φωτισμός με 1200 Lumens

– Διάχυτος φωτισμός με 1800 Lumens

010. Αμφιδέξιος επιχειρησιακός διακόπτης για τις λειτουργίες TURBO / STROBE

Και οι δύο διακόπτες μπορούν να αποδώσουν τις ίδιες λειτουργίες.

011. STROBE READY™ – Άμεση ενεργοποίηση του επιχειρησιακού φωτισμού STROBE

Η λειτουργία αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για επιχειρησιακές εφαρμογές

Αριθμός ευρεσιτεχνίας: ZL201320545349.4

012. Εξαιρετικά ομαλή διάχυτη δέσμη φωτισμού για πραγματική ορατότητα.

Ο διάχυτος φωτισμός του φακού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφος

και απαλός με ισχύ στα 1800 lumens

013. Στην πολύ χαμηλή ένταση παράγεται φωτισμός με ισχύ 320 Lumens !

Σε αυτήν την ένταση φωτισμού ο φακός μπορεί να λειτουργήσει για 13 ώρες συνεχόμενα.

\* Τα δεδομένα έχουν μετρηθεί σε συνθήκες εργαστηρίου. Στον πραγματικό κόσμο μπορεί

*τα δεδομένα να διαφέρουν εξαιτίας  
διαφορετικών συνθηκών του περιβάλλοντος ή του τρόπου λειτουργίας.*

014. Διαθέτει θύρα USB-C για την επαναφόρτιση των μπαταριών  
Ο διεθνής σχεδιασμός της θύρας USB-C κάνει την διαδικασία της φόρτισης εξαιρετικά βολική.

Διαθέτει επίσης και λειτουργία ταχείας φόρτισης QC

Με αυτή την λειτουργία η πλήρη φόρτιση των μπαταριών μπορεί να γίνει σε 4,5 ώρες !

015. Ενσωματώνει δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 21700 με συνολική χωρητικότητα 9600 mAh

016. Το ενιαίο σώμα του φακού είναι κατασκευασμένο με την μέθοδο CNC  
Αυτό το κάνει ελαφρύ , στιβαρό, ανθεκτικό και εξαιρετικό στην απώθηση της θερμοκρασίας.

017. Εξαιρετική ικανότητα διάχυσης στο περιβάλλον, της θερμοκρασίας που παράγεται κατά την λειτουργία.

– Το κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας έχει εξαιρετική μεταβίβαση της θερμοκρασίας

– Η κατασκευή του ενιαίου σώματος με την μέθοδο CNC βελτιώνει σημαντικά την διάχυση της θερμότητας

– Διαθέτει πτερόγυια ψύξης στην κεφαλή.

– Ενσωματώνει την τεχνολογία ATR (Αυτόματος Έλεγχος Θερμοκρασίας)

018. Κατάδειξη ισχύος

Η ενδεικτική λυχνία ισχύος καταδεικνύει την ενέργεια που έχει απομείνει στις μπαταρίες, για έλεγχο.

019. Λειτουργία μνήμης

Όταν ο TM20K ενεργοποιηθεί ξανά, θα ανάψει αυτόματα στο επίπεδο φωτισμού που κράτησε στην μνήμη πριν απενεργοποιηθεί την τελευταία φορά.

020. Διαθέτει ασάλινο κλιπ ανάρτησης που επιτρέπει την προσάρτηση του φακού σε συστήματα MOLLE , σε σακίδια στις τσέπες των παντελονιών.

Συνοδεύεται επίσης και από μία θήκη με μαγνητικό κλείσιμο.

021. Στο πίσω μέρος του φακού υπάρχει οπή από όπου περνά το λουράκι καρπού για μεγαλύτερη ασφάλεια

022. Βαθμολογημένος με IP68 , είναι υποβρύχιος για βάθος έως και 2 μέτρα και ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1 μέτρο.

023. Αναλυτικός Πίνακας τεχνικών δεδομένων

024. Περιεχόμενα συσκευασίας

– Φακός NITECORE

– Ένα καλώδιο φόρτισης USB-C

- Μία θήκη
- Ένα λουράκι καρπού

Διαστάσεις συσκευασίας  
105mm x 218mm x 80mm

Βάρος πακέτου  
786g

## 025. Χαρακτηριστικά

- Διαθέτει 19 LED CREE XP-L2 με μέγιστη συνολική ισχύ φωτισμού που φθάνει τα 20.000 Lumens
- Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 22200 κεριά και μέγιστη απόσταση δέσμης που φθάνει τα 290 μέτρα.
- Ενιαίο σώμα ελαφρύ, στιβαρό και με πολύ καλή διάχυση της θερμοκρασίας κατασκευασμένο με την μέθοδο CNC
- Ενσωματώνει δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου 21700 συνολικής χωρητικότητας 9600 mAh
- Έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταριών ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C
- Επιχειρησιακοί αμφιδέξιοι διακόπτες ειδικά σχεδιασμένοι για επιχειρησιακές εφαρμογές.
- Εναλλασσόμενες λειτουργίες STROBE READY™ (αριθμός ευρεσιτεχνίας ZL201320545349.4) και TurboReady™
- Ο ειδικός φωτισμός STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλασσόμενες συχνότητες για ισχυρότερο αίσθημα ζάλης
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό έως και 13 ώρες στην πιο χαμηλή ένταση φωτισμού.
- Το τζαμάκι του κατόπτρου διαθέτει αντιχαρακτική επίστρωση και από τις δύο πλευρές.
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη βαθμολογημένος με IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και 1 μέτρο ύψος.
- Ικανότητα στήριξης στην ουρά του.

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025