



## ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE EDC, SLB03, High Strength 500D Polyester Fabric, 1.6lt

€80.56

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE EDC, SLB03, High Strength 500D Polyester Fabric, 1.6lt

Κατασκευασμένο από νάιλον ύφασμα 500D υψηλής πυκνότητας με επίστρωση ανθεκτική στο νερό και τις γρατσουνιές, το SLB03 έχει βάρος 220 g (0,5 lbs) και χωρητικότητα 1,6 L (98 cu in) ειδικά σχεδιασμένο για μετακίνηση και πεζοπορία. Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης MOLLE που αποτελείται από νάιλον ιμάντες υψηλής αντοχής είναι διαθέσιμο για την τοποθέτηση θηκών, εργαλείων και αρθρωτών προεκτάσεων. Τα κορδόνια bungee στο κάτω μέρος είναι ιδανικά για να μεταφέρετε ομπρέλες, ελαφριά μπουφάν ή πετσέτες.

**001.** Τσάντα καθημερινής χρήσης με ιμάντα ώμου.

**002.** Σχεδιασμένο σε συνεργασία με τα προϊόντα εξοπλισμού Lii.

Ο σχεδιαστής σακιδίων Lii Indie

Ως ένας πολύ εξειδικευμένος φίλος του στρατού και των εξωτερικών δραστηριοτήτων, ο Lii δημιούργησε την δική του

επωνυμία σακιδίων πλάτης το 2014, την Lii Gear. Τα καινοτόμα σχέδια και οι μοναδικές τεχνικές κατασκευής κάνουν

τα σακίδια του μοναδικά στον χώρο.

**003.** Μπορεί να λειτουργήσει με πολλές μορφές

– Φορετό διαγώνια – Sling Bag για τις βόλτες

– Φορετό σταυρωτά – Crossbody Bag για τα ταξίδια

– Φορετό στην μέση – Waist pack για την πεζοπορία

**004.** Πόρπη ώμου γρήγορης απελευθέρωσης

Η πόρπη στον ιμάντα του ώμου μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί σπρώχνοντας προς τα έξω ώστε να αλλάζει εύκολα ο τρόπος μεταφοράς, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά.

**005.** Μεγάλος χώρος αποθήκευσης 1,6 Λίτρα για άνετη μεταφορά των καθημερινών χρησιμων αντικειμένων σας.

**006.** Εξωτερικά το σύστημα ανάρτησης MOLLE με ιμάντες είναι έτοιμο να δεχθεί τσαντάκια, εργαλεία και επεκτάσεις . Οι ιμάντες διαθέτουν ίνες αγκύρωσης τύπου βέλκρο όπου μπορούν να τοποθετηθούν ετικέτες ή ανακλαστήρες.

**007.** Μόλις 220 γραμμάρια

- Εξαιρετικά ελαφρύ
- Αδιάβροχο και ανθεκτικό στην βρωμιά
- Υψηλής αντοχής συνθετικό ύφασμα 500D

**008.** Γενικά χαρακτηριστικά

- Παραγεμισμένος με μαλακό υλικό ο ιμάντας ώμου.

Ειδικά σχεδιασμένο για να κάνει ευκολότερη την μεταφορά του φορτίου.

- Εξαιρετικής ποιότητας φερμουάρ ΥΚΚ

Παρέχουν εμπειρία ομαλής χρήσης με τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα.

- Προεκτάσεις στα φερμουάρ.

Ιδανικές για την χρήση τους φορώντας γάντια.

- Αντικλεπτικοί βρόγχοι

Επιτρέπουν την ασφάλιση των φερμουάρ.

- Ελαστικά κορδόνια

Ιδανικά για την μεταφορά ομπρέλας, ελαφριάς ζακέτας ή πετσέτας.

- Σχεδιασμός πλάτης για καλό αερισμό.

Κατασκευασμένη από υλικό PE και διχτυωτό ύφασμα ώστε να αυξηθεί η εργονομία και η άνεση.

-Δυνατότητα τοποθέτησης στον ιμάντα του ώμου φωτεινών σημαντήρων ή άλλων αντικειμένων

- Ανθεκτικές πόρπες UTX

Υψηλής αντοχής που ανταποκρίνονται σε όλες τις δύσκολες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

**009.** Τεχνικά στοιχεία

- Μοντέλο: SLB03
- Διαστάσεις: 26cm x 12,5mm x 5cm
- Βάρος: 220g

**010.** Χαρακτηριστικά

- Ειδικά σχεδιασμένο για μετακινήσεις, ταξίδια , πεζοπορίες κ.α.

- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης 1,6lt με εύκολη πρόσβαση για αμεσότητα και οργάνωση.
- Πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης στον ιμάντα ώμου για γρήγορη εναλλαγή του τρόπου μεταφοράς.
- Συνθετικό ύφασμα 500D με επίστρωση αδιαβροχότητας και αντοχής στην βρωμιά.
- Εξαιρετικής ποιότητας φερμουάρ ΥΚΚ και ανθεκτικές πόρπες UTX.
- Σχεδιασμός πλάτης για πολύ καλό αερισμό για αξεπέραστη εργονομία και άνεση.

---

## Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025