



## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE PRECISE P35i

**€321.77**

Αγορά

## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE PRECISE P35i

001. Φακός LEP (Laser Excited Phosphor) πολύ μεγάλης απόστασης , με δύο πηγές φωτισμού.

- Συνδυασμός δύο φωτεινών δεσμών.
- Μέγιστη ισχύς 3000 Lumens.
- Απόσταση δέσμης 1650 μέτρα.
- Οθόνη OLED για πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.
- Laser 1ης κλάσης

002. Τελευταία τεχνολογία παραγωγής φωτισμού με πομπό LASER

- Συγκεντρωτικός φακός για την αποστολή της δέσμης σε μεγάλη απόσταση
- Φακός διάχυσης του φωτισμού
- Ασφαλής, Σταθερή, Ομοιόμορφη, Συγκεντρωμένη δέσμη.

003. Πολύ μεγάλη απόσταση δέσμης που φθάνει και τα 1650 μέτρα !

Όντας ασφαλής και ακριβής, η εξαιρετικά συμπυκνωμένη δέσμη είναι ιδανική για αναζήτηση μεγάλης εμβέλειας.

004. Εκτυφλωτική φωτεινότητα που φθάνει τα 3000 Lumens !

- Χρησιμοποιεί έξι (6) LED CREE XP-G3 και ένα Laser 1ης κλάσης για να παρέχει 3000 Lumens.

005. Οθόνη OLED πολλαπλών χρήσεων

- Επίπεδο φωτεινότητας

- Έξοδος
- Απόσταση δέσμης
- Χρόνος λειτουργίας που απομένει
- Λειτουργία

006. Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον λειτουργίας.

- Διακόπτης ουράς (Κεντρικός)
- Διακόπτης Λειτουργιών (στην κεφαλή)

007. Διαθέσιμες προς επιλογή, τρεις λειτουργίες.

- Λειτουργία συγκεντρωμένου φωτισμού
- Λειτουργία διάχυσης φωτισμού
- Λειτουργία συνδυαστικού φωτισμού.

008. Λειτουργία συγκεντρωμένης δέσμης

Μέγιστη απόσταση που φθάνει τα 1650 μέτρα !

Ιδανική για αναζήτηση και διάσωση.

009. Λειτουργία διάχυτου φωτισμού

Μέγιστη ισχύς δέσμης που φθάνει και τα 3000 Lumens

Ιδανικός για φωτισμό σε κοντινές αποστάσεις όπως βιομηχανική συντήρηση και φωτισμός σε έκτακτη ανάγκη.

010. Λειτουργία συνδυασμένης δέσμης

Ένα προ-ρυθμισμένο επίπεδο και τρία (3) επιλέξιμα

Για να ελέγχετε την δέσμης σας σύμφωνα με την δική σας προτίμηση.

011. Συνοδεύεται (περιλαμβάνεται στην συσκευασία) από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας.

– NL2150i Ιόντων Λιθίου 5000mAh

Παρέχει φωτισμό για έως και 60 ώρες

012. Θύρα φόρτισης USB-C

Η θύρα φόρτισης USB-C δεν έχει φορά για την τοποθέτηση του καλωδίου.

Επίσης το κάλυμμα της παρέχει εξαιρετική προστασία από νερό, σκόνη και χτυπήματα.

013. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ο απομακρυσμένος διακόπτης RSW2i

Ο P35i έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί με τον απομακρυσμένο διακόπτη ελέγχου RSW2i για τον έλεγχο

του επιπέδου φωτεινότητας και την πρόσβαση στην ειδική φωτεινότητα STROBE.

014. Εξαιρετική απόδοση ψύξης.

Ενσωματωμένη τεχνολογία ATR (Ευρεσιτεχνία No.ZL201510534543.6)

Πτερύγια ψύξης στην κεφαλή κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας

015. Λειτουργία μνήμης

Όταν ενεργοποιείται ξανά, ο φακός θα ανάψει αυτόματα στο προηγούμενα αποθηκευμένο επίπεδο φωτεινότητας.

016. Βαθμολογημένος με IP68 τον καθιστά ικανό προς χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

- Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο

017. Τεχνικά δεδομένα

018. Χαρακτηριστικά

- Πολύ μεγάλης απόστασης φακός LEP με δύο πηγές φωτισμού.
- Εφοδιασμένος με συγκεντρωτική και διάχυτη δέσμη με σύστημα δύο φακών που παρέχει μέγιστη ισχύ 3000 Lumens.
- Η συγκεντρωτική δέσμη χρησιμοποιεί φωτιστικό LED 1ης κλάσης με μέγιστη ισχύ 410 Lumens.
- Η διάχυτη δέσμη χρησιμοποιεί έξι (6) LED XP-G3 με μέγιστη ισχύ 3000 Lumens
- Η ένταση της δέσμης φθάνει τα 678000 κεριά και σε απόσταση τα 1650 μέτρα.
- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία 21700i ενώ παράλληλα είναι συμβατός και με μπαταρίες CR123 , με μέγιστη διάρκεια λειτουργίας τις 60 ώρες
- Πολλαπλών χρήσεων οθόνη OLED για πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την φωτεινότητα, την απόσταση, την τάση της μπαταρίας την διάρκεια λειτουργίας κ.α.
- Έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταριών Li-ion με θύρα USB-C
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος
- Ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένου ελέγχου θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία No.ZL201510534543.6)
- Στη συσκευασία περιλαμβάνονται μία μπαταρία NITECORE 21700i (NL2150i / 5000mAh) και ένας απομακρυσμένος καλωδιακός διακόπτης ελέγχου RSW2i
- Το κρύσταλλο διαθέτει αντιχαλακτική επίστρωση και από τις δύο πλευρές του
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Σκληρή ανοδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Βαθμολογημένος με IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

019. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NITECORE 21700i (NL2150i / 5000mAh)
- Απομακρυσμένος καλωδιακός διακόπτης RSW2i
- Καλώδιο φόρτισης USB-C
- Αντάπτορας για την χρήση μπαταριών CR123
- Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος “O”
- Θήκη

---

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60