



## TEE-UU CRASH SIM Συσκευή Προσομοίωσης Κραυγών για Πρόπλασματα Διάσωσης

€305.65

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Το **CRASH SIM Simulation Vest** είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να συνοδέψει την κούκλα εκπαίδευσης όπως το CRASH & CARRY, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να κάνει τις εκπαιδεύσεις ακόμα πιο ρεαλιστικές, ευέλικτες και ποικίλες.

Το CRASH SIM Simulation Vest είναι μια συσκευή αναπαραγωγής ήχων (κραυγών πόνου, κραυγών έκλυσης για βοήθεια κλπ) και θερμότητας σε μορφή γιλέκου, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί πάνω στην κούκλα εκπαίδευσης CRASH & CARRY, για να δημιουργήσει ακόμη πιο ρεαλιστικές καταστάσεις εκπαίδευσης.

Λεπτομέρειες όπως κραυγές για βοήθεια, κραυγές πόνου ή θερμότητα (η οποία μπορεί να προσομοιάσει τη θερμότητα σώματος του θύματος) που μπορεί να αναγνωρίσει η κάμερα

θερμικής απεικόνισης, είναι χαρακτηριστικά, τα οποία συνήθως δεν μπορούν να παρέχονται από τα ανδρικόελα εκπαίδευσης. Το CRASH SIM καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση όλων αυτών των χαρακτηριστικών σε σενάρια εκπαίδευσης. Αυτό εμπλουτίζει την εκπαίδευση και προκαλεί σημαντική υπεραξία για τους συμμετέχοντες. **Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τους δικούς σας ήχους ή κείμενα στις θέσεις μνήμης ξεχωριστά. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δημιουργείτε σύνθετες ακολουθίες ή διαλόγους με τους εκπαιδευόμενους σας.**

Χάρη στους ρυθμιζόμενους ιμάντες στερέωσης το CRASH SIM μπορεί να τοποθετηθεί στο ανδρικόελο με λίγα απλά βήματα και είναι έτοιμο για χρήση αμέσως.

### **Γεννήτρια ήχου:**

Η ενσωματωμένη γεννήτρια ήχου παρέχει εννέα προεγκατεστημένους ήχους που ταιριάζουν με διαφορετικά σενάρια εκπαίδευσης. Κάθε ήχος μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το συμπεριλαμβανομένο τηλεχειριστήριο. Για μεγαλύτερη ποικιλία ηχητικών εφέ μπορούν να αποθηκευτούν μεμονωμένοι ήχοι ή συνομιλίες σε κάθε θέση μνήμης. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη μεμονωμένων σεναρίων ή μια κλιμακούμενη συνομιλία μεταξύ του θύματος και των δυνάμεων διάσωσης. Οι ήχοι μπορούν να αναπαραχθούν είτε μία φορά, σε συνεχή βρόχο είτε επιλεκτικά χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

### **Προσομοίωση θερμότητας σώματος:**

Τα ενσωματωμένα επιθέματα θέρμανσης δίνουν ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη θερμική υπογραφή στο γιλέκο προσομοίωσης CRASH SIM. Η προσομοίωση της θερμότητας του σώματος μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία στάδια με το πάτημα ενός κουμπιού. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί η ορατότητα του ανδρικόελου με κάμερα θερμικής απεικόνισης και επίσης το επίπεδο δυσκολίας της εκπαίδευσης.

### **Τροφοδοσία ρεύματος:**

Η συσκευή προσομοίωσης κραυγών CRASH SIM δε χρειάζεται να συνδεθεί σε πρίζα για να λειτουργήσει. Αρκεί να συνδεθεί με powerbank (δεν περιλαμβάνεται) για να τροφοδοτηθεί με ρεύμα. Αφού συνδέσετε τις θύρες USB των θερμαντικών επιθεμάτων και τη γεννήτρια ήχου στο powerbank, η συσκευή CRASH SIM είναι έτοιμη για λειτουργία.

Κατά τη λειτουργία του CRASH, υπάρχει η δυνατότητα το powerbank να αποθηκευτεί σε μια θήκη με φερμουάρ που υπάρχει στο γιλέκο προσομοίωσης.

Ένα πλήρως φορτισμένο powerbank με ονομαστική χωρητικότητα 20.000 mAh μπορεί να λειτουργήσει περίπου 5 ώρες σε πλήρες φορτίο, ανάλογα με τους περιβάλλοντες παράγοντες.

## **Χαρακτηριστικά:**

- Γεννήτρια ήχου με 9 προεγκατεστημένους ήχους από κραυγές πόνου έως κραυγές για βοήθεια. Οι ήχοι αλλάζουν μεμονωμένα
- Τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο της γεννήτριας ήχου
- Θερμαντικά επιθέματα για προσομοίωση θερμότητας σώματος
- Ιμάντες στερέωσης ρυθμιζόμενου μήκους για τοποθέτηση σε ανδρικόελο
- Εσωτερική θήκη με φερμουάρ για αποθήκευση του powerbank
- Επιφάνεια ανθεκτική στην τριβή

# Τεχνικές Λεπτομέρειες:

- Τεχνικές απαιτήσεις για το powerbank:
  - τουλάχιστον δύο θύρες εξόδου τύπου USB-A με ελάχιστο ρεύμα 2 A η καθεμία
  - τάση εξόδου: 5 V
  - ονομαστική χωρητικότητα: τουλάχιστον 20.000 mAh
  - μέγιστη διάσταση (Π x Υ x Β): 200 x 30 x 90 mm
- χρόνος λειτουργίας σε πλήρες φορτίο: έως 5 ώρες, όταν χρησιμοποιείτε powerbank χωρητικότητας 20.000 mAh
- χωρητικότητα μνήμης της γεννήτριας ήχου: 7 MB (ίσο με περίπου 6 λεπτά συνολικός χρόνος αναπαραγωγής)

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Χρώμα: Μαύρο
- Βάρος: περίπου 1,100 g
- Διαστάσεις (Μ x Υ x Β): 33 x 45 x 5 cm
- Υλικό κατασκευής: 1680D TEC Πολυεστέρα με 2 mm υψηλής αντοχής PVC εσωτερική επίστρωση

# Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025