




ΑΠΩΘΗΤΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ NITECORE EMR30

€104.03

[Αγορά](#)



Περιγραφή

01. Ηλεκτρονικός πολυ-χρηστικός απωθητής

02. Έξι (6) εξαιρετικά πλεονεκτήματα

- Ακτίνα προστασίας έξι (6) μέτρα
- Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας που φθάνει 12 ώρες
- Λειτουργία υπερήχων που εκπέμπεται περιμετρικά 360°
- Χωρητικότητα 10.400mAh
- Είσοδος & Έξοδος 18W
- Το επάνω καπάκι αποθήκευσης είναι μαγνητικό

03. Όμορφος ασημένιος σχεδιασμός

Ένας τέλειος συνδυασμός τεχνολογίας και τέχνης, ελκύει την προσοχή οπουδήποτε και να τοποθετηθεί.

04. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες δραστηριότητες

- Στο πάρτι της πίσω αυλής
- Στο κάμπινγκ
- Στο ψάρεμα
- Για την απώθηση των κουνουπιών μέσα στο σπίτι

05. Μεγάλη ακτίνα προστασίας που φθάνει και τα 6 μέτρα
Το ενσωματωμένο ενεργό σύστημα διάχυσης μπορεί αποτελεσματικά να αυξήσει την ακτίνα προστασίας από τα κουνούπια παρόλο που η μέγιστη ακτίνα προστασίας που διαθέτει είναι κατά 200% μεγαλύτερη από τους κοινούς απωθητές.
06. Εξαιρετική λειτουργία απώθησης των κουνουπιών
Η ενεργοποίηση της θέρμανσης της ειδικής ταμπλέτας απώθησης των κουνουπιών επιτρέπει στο EMR30 να απωθήσει τα κουνούπια σε 10 λεπτά.
07. Επαγγελματική ταμπλέτα για την απώθηση των κουνουπιών
Η ταμπλέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές της και να προσφέρει προστασία για 60 ώρες
(Περιλαμβάνονται 10 ταμπλέτες απώθησης κουνουπιών)
08. Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας που φθάνει και τις 12 ώρες.
09. Μπορούν να τοποθετηθούν δύο ταμπλέτες απώθησης κουνουπιών ταυτόχρονα και η περιοχή θέρμανσης θα μεταβεί από την Α στην Β διαδοχικά όταν η συσκευή λειτουργεί στο πρόγραμμα εσωτερικής χρήσης.
10. Δύο προγράμματα λειτουργίας απώθησης κουνουπιών
– Πρόγραμμα λειτουργίας σε εξωτερικό χώρο: Διάμετρος προστασίας 6 μέτρα
Λειτουργούν ταυτόχρονα δύο ταμπλέτες απώθησης κουνουπιών και η διάρκεια προστασίας είναι 5 ώρες
– Πρόγραμμα λειτουργίας σε εσωτερικό χώρο: Διάμετρος προστασίας 3,30 μέτρα
Λειτουργούν δύο ταμπλέτες απώθησης κουνουπιών διαδοχικά. Η διάρκεια προστασίας είναι 12 ώρες
11. Λειτουργία υπερήχων για περιμετρική κάλυψη 360°
Τέσσερα ηχεία υπερήχων παράγουν υπερήχους σε συχνότητα 45KHz παρέχουν αποτέλεσμα απώθησης περιμετρικά.
Η λειτουργία απώθησης κουνουπιών και η λειτουργία υπερήχων μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα για την αποτελεσματική απώθηση εντόμων, ποντικών, φιδιών, κατσαρίδων, κουναβιών κ.α.
12. Ασφαλές και αξιόπιστο
– Το ανθρώπινο αυτί ακούει από 20Hz έως 20000Hz
– Τα παράσιτα ακούν από 200Hz έως και πολύ περισσότερο από 40000Hz
– Οι υπέρηχοι που παράγονται από το EMR30 ξεκινούν από τα 40000Hz
13. Είσοδος και έξοδος 18W
Με τις λειτουργίες φόρτισης QC3.0 / PD3.0 χρειάζεται μόνο 2 ώρες και 30 λεπτά για μία πλήρη φόρτιση
ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως Power bank για την φόρτιση smarphone.
14. Διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion μεγάλης χωρητικότητας 10.400mAh
Τροφοδοτείται από μία ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion και ο χρόνος λειτουργίας του μπορεί να φθάσει και τις 12 ώρες σε εξωτερικό χώρο,

ενώ όταν βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο μπορεί να λειτουργήσει από μία σταθερή πηγή ενέργειας.

15. Το προστατευτικό κάλυμμα στο επάνω μέρος της συσκευής είναι μαγνητικό και μπορεί να αφαιρεθεί ή να τοποθετηθεί ξανά με μεγάλη ευκολία.

Όταν αφαιρεθεί τοποθετείται στο κάτω μέρος της συσκευής ώστε να μην χαθεί.

16. Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

– Το κομβίο των υπερήχων ανάβει μπλε χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένο

– Το κομβίο της απώθησης κουνουπιών ανάβει πράσινο χρώμα όταν η λειτουργία εσωτερικού χώρου είναι ενεργοποιημένη και μπλε χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξωτερικού χώρου

Οι ενδεικτικές λυχνίες ισχύος καταδεικνύουν την ενέργεια που έχει απομείνει.

– Μία (1) μπλε ενδεικτική λυχνία σταθερά αναμμένη : Ενέργεια περίπου στο 25%

– Δύο (2) μπλε ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες: Ενέργεια περίπου στο 50%

– Τρεις (3) μπλε ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες: Ενέργειας περίπου στο 75%

– Τέσσερις (4) μπλε ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες: Ενέργεια περίπου στο 100%

**Κάτω από το 10% η μόνη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει*

17. Φιλικές προς τον χρήστη λεπτομέρειες

– Βαθμολογημένο με IPX5 για την αδιαβροχότητα του

– Το επάνω αφαιρούμενο κάλυμμα έχει και θέση αποθήκευσης του καλωδίου φόρτισης

– Το καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C είναι έξυπνα σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπεται το μπέρδεμα του.

18. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδος	5V – 2,4A / 9V – 2A (18W Max)
Έξοδος	5V – 2,4A / 9V – 2A / 12V – 1,5A (18W Max)
Ονομαστική χωρητικότητα	6,400mAh 5V (TYP 1A)
Χωρητικότητα	10.400mAh 36,44Wh Max
Συχνότητα υπερήχων	40kHz
Θερμοκρασία καύσης	125 °C
Λειτουργίες	Λειτουργία εσωτερικού χώρου: Ακτίνα κάλυψης 3,30 μέτρα Λειτουργία εξωτερικού χώρου: Ακτίνα κάλυψης 4,80 μέτρα
Διαστάσεις	121mm x 93mm (Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται)
Βάρος	576g ±5g (Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται)
Αξεσουάρ	Καλώδιο φόρτισης USB-C, 10 x Ταμπλέτες απώθησης κουνουπιών
Βαθμολογία αδιαβροχότητας	IPX5

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025